

Juniper EX-SFP-10GE-LR compatibel SFP+ Transceiver module - 10GBASE-LR

Productcode: EXSFP10GELRS



De EXSFP10GELRS is een Juniper EX-SFP-10GE-LR compatibele glasvezel transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Juniper® switches en routers. De module levert betrouwbare 10GbE connectiviteit via glasvezelkabels, voor 10GBASE-LR conforme netwerken, op een afstand tot 10 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1310 nm
- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: Single-mode glasvezel
- Verbandingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 10 km
- MTBF: 2.104.865 uur
- Stroomverbruik: Minder dan 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Deze SFP+ glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang defecte of beschadigde SFP+ modules in Juniper-compatibel switches en routers
- Voeg uw transceivers toe of vervang ze

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met Juniper EX-SFP-10GE-LR
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik van minder dan 1,2 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1310nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps

	MTBF	2.104.865 uur
	Vermogensopname	< 1.2 W
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor gebruik in 10 gigabit glasvezel netwerkapparatuur en mediaconverters
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zilver
	Lengte product	2.3 in [58.4 mm]
	Breedte product	0.5 in [1.4 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
	Gewicht product	0.7 oz [21.0 g]
Verpakkingsinformatie	Lengte Verpakking	4.4 in [11.3 cm]
	Breedte Verpakking	3.7 in [9.3 cm]
	Hoogte Verpakking	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [50.0 g]
Wat wordt er		

meegeleverd

Meegeleverd

1 - SFP+ zendontvanger

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.