


Support mural pour télévision à écran plat - Faible encombrement - Incluable - Antivol

N° de produit: FPWTLTBAT



Gagnez de la place tout en améliorant l'esthétique de votre espace de travail grâce à ce support mural pour téléviseur à faible encombrement. Placé près du mur, ce support accueille un téléviseur 37 po à 75 po (94 cm à 190,5 cm) compatible avec le support VESA. Il offre également une protection antivol. Enfin, il est possible d'incliner l'écran pour obtenir l'angle de vision idéal.

Installez votre écran ou téléviseur à écran plat à un emplacement pratique pour vos visiteurs, clients et employés. Le support mural vous permet de fixer solidement et en toute sécurité votre téléviseur à environ 51 mm du mur. Compacité et encombrement minimal assurés.

Il est idéal pour les halls de réception, vestibules, salles de conférence, espaces de travail, dans les lieux d'accueil de clientèle ainsi que pour l'affichage numérique. Ce support mural prend en charge la plupart des téléviseurs LED ou LCD à écran plat de 37 po à 75 po (94 cm à 190,5 cm) d'un poids maximal de 40 kg.

Ce support pour téléviseur mural s'incline de $-10/+5^{\circ}$ pour que vous puissiez régler l'angle de votre écran en toute simplicité et ainsi personnaliser votre expérience visuelle.

Grâce à sa structure en acier robuste, ce support pour téléviseur mural peut accueillir votre téléviseur à écran plat en toute sécurité, de façon à protéger votre investissement. Placé près du mur, ce support accueille un téléviseur 37 pouces à 75 pouces compatible avec le support VESA. Il offre également une protection contre le vol, et permet d'incliner l'écran pour obtenir l'angle de vision parfait. Idéal dans les lieux très fréquentés ou peu surveillés, ce support pour téléviseur intègre une barre en acier verrouillable par cadenas (vendu séparément) pour prévenir le vol de votre équipement.

Un niveau intégré vous aide à positionner votre téléviseur parfaitement droit lorsque vous le fixez au mur pour un confort de visionnage optimal.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Fixez un téléviseur au mur en toute sécurité
- Informez et divertissez vos invités en continu
- Idéal pour les salles de classe, les salles de conférence ou les lieux dédiés à l'accueil de la clientèle
- Empêchez le vol de votre téléviseur ou de votre écran

Spécifications techniques

- Économisez de l'espace grâce à ce support mural pour téléviseur à écran plat de 37 po à 75 po (94 cm à 190,5 cm) (s'adapte aux téléviseurs incurvés, compatibles avec le support VESA)
- Le support de montage pour téléviseur à faible encombrement se trouve à seulement 51 mm du mur ; il s'incline de -10 à +5 degrés pour un visionnage optimal
- La barre verrouillable maintient solidement le téléviseur et assure une protection contre le vol (cadenas requis).
- Ce support mural en acier robuste pour téléviseur (assemblage sans outil) supporte jusqu'à 40 kg.
- Universal LCD/LED television mount supports LG, Samsung, Sony, Sharp, others (screws/spacers incl) & VESA bracket hole patterns 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 800x400

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Gestion de câbles	Non
Bras articulé	Non
Nombre d'écrans pris en charge	1
Options de fixation	Support mural

Minimum Profile from Wall	2.0 in [51 mm]
Trous de fixation VESA	400x400 mm
	400x300 mm
	400x200 mm
	300x300 mm
	300x200 mm
	600x200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm
	800x400 mm

Performance

Capacité de poids	88.2 lb [40 kg]
Taille minimale de l'écran	37"
Taille maximale de l'écran	75"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Mur Vidéo	Non
Antivol	Oui

Caractéristiques physiques

Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	39.3 in [99.8 cm]
Largeur du produit	2.0 in [5.1 cm]
Hauteur du produit	17.3 in [44.0 cm]
Poids du produit	8.1 lb [3.7 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.6 in [24.4 cm]
Package Width	37.2 in [94.5 cm]
Package Height	2.7 in [6.8 cm]
Poids brut	10.2 lb [4.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Support mural
	1 - Barre de sécurité
	1 - Support d'adaptateur de gauche
	1 - Support d'adaptateur de droite
	1 - Niveau à bulle
	2 - Revêtements décoratifs
	4 - Vis de revêtement décoratif
	4 - Vis M5 x 14 mm
	4 - Vis M6 x 14 mm
	4 - Vis M8 x 50 mm
	4 - Vis M6 x 30 mm
	4 - Vis M8 x 30 mm
	4 - Rondelles rectangulaires
	8 - Petites entretoises
	8 - Grandes entretoises
	6 - Vis
	6 - Vis d'ancrage à béton

6 - Rondelles circulaires

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis