

120mm Computer Gehäuselüfter/ PWM Cooling Fan - Lüfter für Computer Gehäuse mit 4-pin Molex

Produkt-ID: FAN12025PWM



Der FAN12025PWM 120 mm PWM Gehäuselüfter bietet zusätzliche und wirksame Luftkühlung für Computer- oder sonstige Gehäuse, um die optimale Leistung von internen Komponenten zu gewährleisten. Dank Pulsweitenmodulation (PWM) wird die Lüfterdrehzahl dynamisch über die Hauptplatine gesteuert, damit der Lüfter in einer der Betriebsart entsprechenden Geschwindigkeit läuft – im Standby-Modus gehen Stromverbrauch und Geräusentwicklung zurück, während bei Volllast maximale Kühlung erfolgt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Geringerer Stromverbrauch und weniger Lärm für Computersysteme, deren Kühllüfter nicht dauerhaft mit voller Drehzahl laufen müssen
- Ersetzen/Aufrüsten von lauten oder defekten Gehäuselüftern
- Statten Sie Ihren Computer mit einem zusätzlichen Lüfter aus, um das System noch besser zu kühlen

Merkmale

- 4-pol. Pulsweitenmodulation (PWM) Hauptplattenstecker
- Selbstschmierendes Lager
- Einschließlich PWM Y-Split-Kabel

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Anzahl von Leitern	4
Lüfterlagertyp	Dauergeschmiertes Lager

Leistung

Luftzirkulationsrate	33.20 ~ 78.41 CFM
Geräuschpegel	< 17.2 ~ 39 dBA
MTBF	40,000 Hours
Lüfterdrehzahl	800 ~ 2200 RPM

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - Molex (4-polig, PWM)
-----------------------	--------------------------

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	4-poligen PWM-Lüfteranschluss (Stecker)
--------------------------------	---

Strom

Eingangsspannung	12V DC
Eingangsstrom	320 mA

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	0 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Kabellänge	11.6 in [295 mm]
Produktlänge	4.7 in [12 cm]
Produktbreite	4.7 in [12 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
Produktgewicht	4.3 oz [122 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.2 in [20.8 cm]
Paketbreite	5.7 in [14.5 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.6 oz [188 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 120 mm Gehäuselüfter
	1 - 22 cm PWM Y-Kabel

Garantieinformatio
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.