

Ventilador de PC 120x25mm con PWM – Conector con Modulación por Ancho de Pulso

ID del Producto: FAN12025PWM



El Ventilador de PC de 120mm con PWM, FAN12025PWM es una solución eficiente para refrigerar gabinetes u otros recintos de ordenadores garantizando un rendimiento óptimo de los componentes internos. Gracias a la tecnología de Modulación por Ancho de Pulso (PWM), la velocidad se puede regular dinámicamente a través de la placa base de acuerdo a las condiciones operativas - reduciendo el consumo de energía y el ruido cuando el sistema está inactivo y brindando máxima refrigeración en condiciones de plena carga.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para reducir el consumo de energía y el ruido en sistemas informáticos en los que no es necesario que el ventilador funcione a máxima velocidad todo el tiempo
- Para reemplazar o actualizar ventiladores dañados o ruidosos
- Permite incorporar un ventilador extra a un ordenador para un mejor rendimiento del sistema de enfriamiento

Características

- Conector de 4 pines de Placa de Base con Modulación por Ancho de Pulso (PWM)
- Diseño de rodamiento con lubricación permanente
- Incluye cable divisor Y PWM

Hardware

Política de Garantía 2 Years

 Cantidad de 4
Conductores

 Tipo de Rodamiento del Rodamiento Ever Lubricate
Ventilador

Rendimiento

 Velocidad de Flujo de 33.20 ~ 78.41 CFM
Aire

Nivel de Ruido < 17.2 ~ 39 dBA

MTBF 40,000 Hours

RPM 800 ~ 2200 RPM

Conector(es)

 Tipo(s) de 1 - Molex (4 pines, PWM)
Conector(es)

**Observaciones /
Requisitos**

 Requerimientos del Conector de 4 pines (macho) para ventilador con PWM
Sistema y Cables

**Requisitos de
Energía**

Tensión de Entrada 12V DC

Corriente de Entrada 320 mA

**Requisitos
Ambientales**

Temperatura Operativa -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

 Temperatura de -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Almacenamiento

Humedad HR 0 ~ 65%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	11.6 in [295 mm]
Longitud del Producto	4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto	4.7 in [12 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto	4.3 oz [122 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.2 in [20.8 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.6 oz [188 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Ventilador de PC de 120mm
	1 - Cable Y PWM de 22 cm

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.