

Ventilador/Enfriador para CPU Socket 7/370 de 65x60x45mm c/ Disipador de Calor y Conector TX3

ID del Producto: FAN370PRO



Este Ventilador/Enfriador para CPU Socket 7/370 de 65x60x45mm es una combinación de disipador y ventilador diseñada para enfriar CPUs de alto rendimiento. El Enfriador para CPU Socket 7/370 dispone de un disipador de calor extra grande combinado con un silencioso motor DC sin escobillas con rodamiento de bolas de 6x2 cm. El ventilador ofrece un diseño de aspas de gran desempeño con capacidad para mover 21,46 CFM de aire en procesadores Pentium III y Celeron de hasta 1,4 GHz. Se alimenta a través de una conexión TX3 (3 pines) a la fuente de alimentación y es una solución de refrigeración adecuada para CPUs Intel Pentium III y Celeron de hasta 1,4 GHz y procesadores AMD K6 a cualquier velocidad. Nota: para alimentar el enfriador para CPU Socket 7/370 con una conexión LP4 (4 pines) de la fuente de alimentación, utilice nuestro Cable Divisor de Alimentación Y TX3 a 2x LP4 (CPUFANADAPT).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite reemplazar un enfriador para CPU Socket 370/7 /A ruidoso o dañado
- Compatible con CPUs Intel Pentium III y Celeron Socket 370/7 de hasta 1,4 GHz y procesadores AMD K6
- Compatible con procesadores AMD Duron Socket A de hasta 1,2 GHz

Características

- Ventilador con rodamiento de bolas de 60mm
- Disipador de calor de aluminio
- Conector Molex de 3 pines estándar

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventiladores	58 mm
Dimensiones del Ventilador	58 x 58 x 20mm (2.3 x 2.3 x 0.7in)
Tipo de Rodamiento del Ventilador	Rodamiento de bola
Tipo de Disipador de Calor	Aluminio
Dimensiones del Disipador de Calor	58 x 63 x 20mm (2.3 x 2.5 x 0.78in)

Rendimiento

Velocidad de Flujo de Aire	20.2 CFM
Nivel de Ruido	31 dBA
RPM	4000
Resistencia Térmica	0.661C/W

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	Ventilador Molex (3 pines, TX3)
-------------------------	---------------------------------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	12V DC
Consumo de Energía	2.52 W

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico

Peso del Producto 4.8 oz [136 g]

Información
de la Caja

Longitud de la Caja 3.9 in [100 mm]

Ancho de la Caja 3.2 in [81 mm]

Altura de la Caja 2.8 in [72 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío 5.8 oz [163 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja Enfriador para CPU Socket 7/370 con Láminas de Aluminio
Soldadas a la Base (Bonded Fin)

Pack de pasta térmica

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

