

Ventilador de Repuesto para Caja de Ordenador 60x25mm con Conector TX3 - Rodamiento Doble de Bolas Recirculantes Ball Bearing

ID del Producto: FAN6X25TX3H



Este ventilador de 6cm x 2,5cm (5000RPM) para caja de ordenador, ayuda a prevenir el recalentamiento de sistemas de ordenador, incrementando de esta forma la eficiencia y la estabilidad.

El ventilador tiene una conexión TX3 y un tacómetro incorporado que envía señales de revoluciones por minuto a su placa base. Esta es una solución de alto rendimiento que puede ayudar a evitar el recalentamiento y fallas en el sistema.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para reemplazar un ventilador ruidoso o dañado del ordenador
- Instale este ventilador en un ordenador para aumentar la refrigeración y el flujo de aire

Características

- Diseño de rodamiento de bolas doble
- Conector de 3 pines con cable de tacómetro

- Funcionamiento a alta velocidad, 5000 RPM

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Conductores	3
Tipo de Rodamiento del Ventilador	Rodamiento de bola

Rendimiento

Velocidad de Flujo de Aire	26.63 CFM
Nivel de Ruido	30 dBA
RPM	5000

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - Ventilador Molex (3 pines, TX3)
-------------------------	-------------------------------------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	12V DC
Tensión de Salida	12V DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
-----------------------	-------------------------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	9.0 in [228.6 mm]
Longitud del Producto	2.4 in [60 mm]
Ancho del Producto	2.4 in [6 cm]

Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto	0.9 oz [25 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.5 in [11.4 cm]
Ancho de la Caja	2.6 in [6.5 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.4 oz [68.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Ventilador 3 pines 60mm
---------------------	-----------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.