

## Ventilateur pour Unité Centrale avec Processeur Socket 775 - Refroidisseur 95 mm

N° de produit: FAN775E

Ce refroidisseur Socket T/775 est spécifiquement conçu pour la gamme de processeurs Intel Socket 775 (Socket T), incluant les processeurs Intel Core 2 Duo et Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo Extreme. Le refroidisseur pour processeur est doté d'un important puits thermique en aluminium qui optimise la dissipation thermique autour du processeur et d'un ventilateur de 95 mm silencieux, qui assure une circulation d'air de 50 m3. Cela permet de garantir des performances optimales du processeur. Le refroidisseur/ventilateur Socket 775/T offre une installation simple, il est doté de clips permettant une installation facile sans outil sur la carte mère. Solution de refroidissement pour processeur fiable et de haute qualité, le refroidisseur pour processeur Socket 775/Socket T bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Puits thermiques neufs ou de rechange avec ventilateur de refroidissement pour processeurs Socket-T/LGA-775 Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Pentium ou Celeron.
- Intel Core 2 Quad jusqu'à Q6600.
- Intel Core 2 Duo (tous les modèles).
- Intel Core 2 Extreme jusqu'à QX6700.
- Intel Pentium Extreme Edition 840-965.
- Intel Pentium D 805.840/915-960.
- Intel Pentium 4 Extreme Edition jusqu'à 3,73 GHz.
- Intel Pentium 4 505-570J/620-672.

### Spécifications techniques

- Compatible avec les cartes mères Intel Socket-T/LGA-775.
- Puits thermique en aluminium.
- Ventilateur de refroidissement à roulement à billes 95 mm Ever-Lubricate.

---

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Dimensions du ventilateur 3.74 x 3.74 x .98inches (95 x 95 x 25mm)

Type ventilateur à roulement Roulement à bille Ever Lubricate

Type de dissipateur thermique Aluminium

---

Performance

Débit d'air 49.37 CFM

Niveau de bruit <22.2 dBA

TR/M Rated Speed : 2600 ±10% RPM

Rated Speed (Add Heatsink to fan): 2800 ±10% RPM

---

Notes spéciales / Configuration

Remarque Prise en charge des processeurs Intel Core 2 Duo et Intel Core 2 Quad

---

Alimentation

Tension d'entrée 12V DC

---

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 3.7 in [95 mm]

Largeur du produit 3.7 in [95 mm]

Hauteur du produit 2.7 in [67.7 mm]

Poids du produit 13.6 oz [384 g]

---

Informations d'emballage

Package Length 4.6 in [11.6 cm]

Package Width 4.6 in [11.6 cm]



Package Height	4.0 in [10.1 cm]
Poids brut	15.3 oz [434 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Dissipateur thermique pour unité centrale Socket 775 avec ventilateur
	Pâte thermique

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

