70mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker

Produkt-ID: FAN7X15TX3

Dieser vielseitige 70mm Lüfter ist der ideale Ersatzlüfter für die dauerhafte Kühlung Ihres Computers. Der Lüfter wird über eine TX3-Verbindung versorgt und ist mit einem Doppelkugellager ausgestattet, das für zuverlässige Kühlung und lange Lebensdauer sorgt.Der Lüfter kann entweder als Ersatzteil für den CPU-Kühler verwendet werden oder an der Seitenwand des Computergehäuses montiert werden. Er ist mit einem Tachoanschluss auf der TX3-Hauptplatine versehen, der das Hostsystem mit den notwendigen Informationen über den Betriebszustand des Lüfters versorgt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Als Ersatz für einen lauten oder defekten Gehäuselüfter
- Einfach in das Computergehäuse einbauen, um Luftzirkulation und Kühlung zu verbessern

Merkmale

- Doppelkugellager
- 3-poliger Stecker mit Tachokabel

Hardware		
	Garantiebestimmungen	2 Years
	Lüfterlagertyp	Kugellager
Leistung		
	Luftzirkulationsrate	29.58 CFM
	Geräuschpegel	< 34 dBA
	MTBF	50,000 Hours
	Lüfterdrehzahl	3500
Steckverbinder		
	Steckverbindertyp(en)	1 - Molex-Lüfter (3-polig, TX3)
Strom		
	Eingangsspannung	12V DC
	Eingangsstrom	26 mA
	Stromverbrauch	3.12W
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 65 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktlänge	2.8 in [70 mm]
	Produktbreite	0.6 in [1.5 cm]
	Produkthöhe	2.8 in [7 cm]

	Produktgewicht	1.8 oz [50 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	5.6 in [14.3 cm]
	Paketbreite	3.8 in [9.6 cm]
	Pakethöhe	1.3 in [3.3 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.8 oz [78.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 7cm Gehäuselüfter
		4 - Montageschrauben
Garantieinformationen		
	Warranty	2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.