Ventilador Fan para Chasis Caja de Ordenador PC Torre - 80x25mm - Conector PWN

ID del Producto: FAN8025PWM

El Ventilador de PC de 80mm con PWM, FAN8025PWM es una solución eficiente para refrigerar gabinetes u otros recintos de ordenadores garantizando un rendimiento óptimo de los componentes internos.Gracias a la tecnología de Modulación por Ancho de Pulso (PWM), la velocidad se puede regular dinámicamente a través de la placa base de acuerdo a las condiciones operativas - reduciendo el consumo de energía y el ruido cuando el sistema está inactivo y brindando máxima refrigeración en condiciones de plena carga.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Ideal para reducir el consumo de energía y el ruido en sistemas informáticos en los que no es necesario que el ventilador funcione a máxima velocidad todo el tiempo

• Para reemplazar o actualizar ventiladores dañados o ruidosos

• Permite incorporar un ventilador extra a un ordenador para un mejor rendimiento del sistema de enfriamiento

Características

- Conector de 4 pines de Placa de Base con Modulación por Ancho de Pulso (PWM)
- Diseño de rodamiento con lubricación permanente
- Incluye cable divisor Y PWM

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Cantidad de Conductores	4
	Tipo de Rodamiento del Ventilador	Rodamiento Ever Lubricate
Rendimiento		
	Velocidad de Flujo de Aire	9.74 ~ 25.02 CFM
	Nivel de Ruido	< 10 ~ 28 dBA
	MTBF	40,000 Hours
	RPM	800 ~ 2500 RPM
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - Molex (4 pines, PWM)
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Conector de 4 pines (macho) para ventilador con PWM
Requisitos de Energía		
	Tensión de Entrada	12V DC
	Corriente de Entrada	160 mA
	Tensión de Salida	12V DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humedad	HR 0 ~ 65%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	11.6 in [295 mm]
	Longitud del Producto	3.1 in [80.0 mm]
	Ancho del Producto	3.1 in [8.0 cm]
	Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
	Peso del Producto	2.4 oz [68.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
	Ancho de la Caja	15.6 in [39.6 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [3.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.6 oz [102.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Ventilador de PC de 80mm
		1 - Cable Y PWM de 22 cm

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.