

Ventilador Fan para Chasis Caja de Ordenador PC Torre - 120x25mm - Conector LP4

ID del Producto: FANBOX12



Este versátil ventilador de PC de 12cm ha sido fabricado para ajustarse a una amplia variedad de diseños y hacer circular aire frío en el interior del gabinete, o expulsar el aire caliente, evitando así inconvenientes debido al sobrecalentamiento de los componentes.

Una solución de enfriamiento silencioso, el ventilador para gabinete con rodamiento de bolas doble de 12cm dispone de un diseño de aspas de gran desempeño capaz de mover 72,94 CFM de aire a través del gabinete, ayudando a optimizar el rendimiento del sistema.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para reemplazar un ventilador ruidoso o dañado del ordenador
- Instale este ventilador en un ordenador para aumentar la refrigeración y el flujo de aire

Características

- Diseño de rodamiento de bolas doble
- Conectores de alimentación LP4 internos

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Conductores	2
Tipo de Rodamiento del Ventilador	Rodamiento de bola

Rendimiento

Velocidad de Flujo de Aire	72.94 CFM
Nivel de Ruido	30 dBA
RPM	2000

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex)
	1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex)

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	12V DC
Tensión de Salida	12V DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-10°C to 80°C
-----------------------	---------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	12.0 in [304.8 mm]
Longitud del Producto	4.7 in [12.0 cm]
Ancho del Producto	1.0 in [2.5 cm]

Altura del Producto 4.7 in [12.0 cm]

Peso del Producto 4.4 oz [125.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.1 in [20.7 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.4 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 6.4 oz [182.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Ventilador para Gabinete de 12cm

4 - Tornillos de Montaje

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.