

60 x 65 mm A-Sockel CPU-Kühler/Lüfter mit Kühlkörper für AMD Duron oder Athlon

Produkt-ID: FANDURONTB



Der A-Sockel Kühler von StarTech.com wurde speziell für CPUs von AMD Athlon und Duron entwickelt. Durch die Kombination aus Kühlkörper und Lüfter bietet der A-Sockel Kühler ausreichende Kühlung für Duron CPUs bis 1300 MHz, Thunderbird Athlon CPUs bis 1333 MHz und Athlon XP CPUs bis 2000+.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Neuer oder Ersatzkühlkörper-Baugruppe für AMD A-Sockel und 370-Sockel Intel CPUs
- Geeignet für Intel Pentium 3 bis 1,4 GHz
- Geeignet für AMD Duron bis 1,6 GHz
- Geeignet für AMD Athlon bis 1,4 GHz

Merkmale

- Geeignet für Hauptplatinen vom Typ AMD A-Sockel und Intel 370-Sockel
- Kugelgelagerter 60-mm-Kühlflüher

- Aluminiumkühlkörper

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Anzahl von Leitern	3
Lüftermaße	60 x 60 x 20mm 2.36 x 2.36 x 0.78in
Lüfterlagertyp	Kugellager
Wärmeableitungstyp	Aluminium
Wärmeableitungsmaße	60 x 62.5 x 40mm 2.3 x 2.3 x 1.3in

Leistung

Luftzirkulationsrate	21.46 CFM
Geräuschpegel	30 dBA
Lüfterdrehzahl	4500

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - Molex-Lüfter (3-polig, TX3)
-----------------------	---------------------------------

Strom

Eingangsspannung	12V DC
------------------	--------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Materialien	Aluminium
Produktlänge	0.0 in [0.0 mm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 cm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 cm]
Produktgewicht	8.0 oz [227.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	3.9 in [10.0 cm]
Paketbreite	2.5 in [6.4 cm]
Pakethöhe	5.7 in [14.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.8 oz [220.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 6 cm CPU-Kühler für A/370-Sockel
	1 - Packung mit Silikonwärmeleitpaste

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.