

50 x 50 x 41 mm Sockel 7/370 CPU-Lüfter mit Kühlkörper und TX3 und LP4 Molex

Produkt-ID: FANP1003LD



Der CPU-Kühllüfter 7/730-Sockel von StarTech.com optimiert die Wärmeableitung durch einen großen Aluminiumkühlkörper in Kombination mit einem 5 cm großen, bürstenlosen Lüfter mit Kugellager, der optimale Betriebsbedingungen für Ihren Hochleistungs-PC schafft. Der vielfach compatible 7/730-Sockel CPU-Kühllüfter sorgt für die leise Kühlung von Elektronik-Chips mit 370-Sockel (PPGA) Celeron, 7-Sockel Pentium, AMD K6, K6-2 und Cyrix. Die Stromversorgung erfolgt über eine (3-polige) TX3-Verbindung zum Netzteil des Computers oder (direkt) über die Hauptplatine. Bei der direkten Versorgung über die Hauptplatine werden Drehzahl und Betriebszustand des Lüfters für optimale Leistung überwacht. Der CPU-Kühler mit 7/730-Sockel ist in der Lage, pro Minute ca. 0,2 m³ Luft umzuwälzen. Die Lüfterschaufeln sind hoch effizient gestaltet und verfügen über eine Garantie von 2 Jahren sowie über kostenlose technische Unterstützung von StarTech.com für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Zum Austausch eines Originalkühlers oder einer 7/370-Sockel Kühlkörper-Lüfter-Baugruppe
- VIA: C3, Cyrix III & Cyrix MII bis 500 MHz
- Sockeltyp: Sockel 7 & Sockel 370
- Intel: Celeron bis 500 MHz
- AMD: K-6 Serie bis 500 MHz

Merkmale

- Massiver Metallbefestigungsclip
- Aluminiumkühlkörper
- 50 mm Lüfter mit Kugellager

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüftermaße	50 x 50 x 12.7mm 2 x 2 x 0.5in
Lüfterlagertyp	Kugellager
Wärmeableitungstyp	Aluminium
Wärmeableitungsmaße	50 x 50 x 22mm 2 x 2 x 0.85in

Leistung

Luftzirkulationsrate	8.84 CFM
Geräuschpegel	28 dBA
Lüfterdrehzahl	4500
Thermischer Widerstand	0.998C/W

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	Molex-Lüfter (3-polig, TX3)
-----------------------	-----------------------------

Strom

Eingangsspannung	12V DC
Stromverbrauch	1.08 W

Physische Eigenschaften



Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	1.9 in [49 mm]
Produktbreite	1.6 in [40 mm]
Produkthöhe	1.9 in [49 mm]
Produktgewicht	2.9 oz [81 g]

Verpackungs-
formationen

Package Length	3.9 in [99 mm]
Package Width	1.8 in [46 mm]
Package Height	5.7 in [14.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.2 oz [120 g]

Verpackungs-
halt

Im Paket enthalten	Pentium/K6/Celeron 3-adriger CPU-Lüfter
	3-auf/2-poliges LP4-Molex-Adapterkabel
	Packung mit Wärmeleitpaste

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

