

## Lecteur externe de cartes mémoires multimédia USB 3.0 - Clé USB lecteur de cartes SD / MMC / Memory Stick

N° de produit: FCREADMICRO3



Le lecteur de carte mémoire multimédia USB 3.0 FCREADMICRO3 permet d'accéder rapidement aux formats de carte mémoire les plus populaires à partir de n'importe quel ordinateur équipé d'un port USB (rendement optimal avec USB 3.0, rétrocompatible avec USB 2.0).

Permettant d'accéder rapidement aux cartes mémoire de presque tous les appareils multimédias portables (appareils photo numériques, lecteurs MP3, etc.), ce lecteur de carte polyvalent prend en charge les types de carte les plus populaires, dont :

- Secure Digital (SD)
- MultiMedia Card (MMC)
- Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash)
- SDHC
- SDXC
- RS-MMC
- Mobile-MMC et MMC-micro
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick PRO (MS-PRO)
- MS Duo

- MS-PRO Duo
- Memory Stick XC
- Micro-MS (M2)
- MSPRO-HG Duo mode 8 bits

Accessoire idéal pour ordinateur de bureau ou portable, ce lecteur de carte mémoire pouvant se loger dans une poche est léger, portable et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Les utilisateurs/voyageurs mobiles qui ont besoin d'un lecteur de carte compact et léger, suffisamment petit pour se loger dans une poche.
- Pour les photographes qui ont besoin de transférer régulièrement des fichiers de la carte mémoire de leur caméra à un ordinateur
- Transfert de fichiers à partir de et vers toute une variété de périphériques portables qui utilisent des formats de carte mémoire différents

### Spécifications techniques

- Interface hôte USB 3.0 haute vitesse, avec prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
- Prend en charge Secure Digital (SD), MultiMedia Card (MMC), Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash), SDHC, SDXC, RS-MMC, Mobile-MMC et MMC-micro, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS-PRO), MS Duo, MS-PRO Duo, Memory Stick XC, Micro-MS (M2) et MSPRO-HG Duo mode 8 bits
- Design ultra compact et léger
- Alimentation directe par le port USB.
- Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

---

#### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	USB 3.0

Type de bus	USB 3.0
ID du chipset	Realtek - RTS5307

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Type de carte mémoire	microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)  MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo  Memory Stick  M2 (Memory Stick Micro)  Carte multimédia  RS-MMC (carte multimédia de taille réduite)  SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)  SDHC (Secure Digital High Capacity)  HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card)  SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)  MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)  MS Micro (Memory Stick Micro)

---

#### Connecteur(s)

Types de connecteur	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Ports externes	Slot pour carte Memory Stick/Memory Stick Pro  Slot SD/MMC  MicroSD

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

---

#### Alimentation



Adaptateur  
d'alimentation inclus Alimentation par USB

---

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative < 80 %

---

Caractéristiques  
physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	2.8 in [72 mm]
Largeur du produit	0.9 in [23 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
Poids du produit	0.5 oz [15 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Poids brut	3.7 oz [104 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur de lecteur de carte mémoire multimédia USB 3.0
	Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis