

Lettoce per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD

ID prodotto: FCREADMICRO3



Il lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0 FCREADMICRO3 offre un accesso rapido ai formati di schede flash più diffusi da qualsiasi computer con una porta USB (prestazioni ottimali con 3.0, compatibile all'indietro con USB 2.0).

Perfetto per accedere rapidamente alle schede di memoria da qualsiasi dispositivo multimediale portatile (come fotocamere digitali, lettori MP3, ecc.), questo versatile lettore di schede multimediali supporta i tipi di schede più diffusi, inclusi:

- Secure Digital (SD)
- Multi-Media Card (MMC)
- Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash)
- SDHC
- SDXC
- RS-MMC
- Mobile-MMC e MMC-micro
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick PRO (MS-PRO)
- MS Duo
- MS-PRO Duo

- Memory Stick XC
- Micro-MS (M2)
- Modalità a 8 bit MSPRO-HG.

Un accessorio ideale per laptop o desktop, questo lettore per schede di memoria tascabile è leggero, portatile ed è inoltre dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni e del supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Per gli utenti in mobilità o i viaggiatori che necessitano di un lettore per schede compatto e leggero, abbastanza piccolo da stare in tasca
- Per i fotografi che necessitano di trasferire regolarmente file dalla scheda di memoria della fotocamera al computer
- Per il trasferimento dei file da vari dispositivi portatili e viceversa, ciascuno con formato di scheda di memoria diverso

## Caratteristiche

- **LETTORE MULTI-CARD USB 3.0:** Accedi ai più diffusi formati di flash card da una porta USB-A del tuo computer; Dispone di 1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC), 1x microSD/TF, 1x Memory Stick (MS); Supporta SD 3.01 & UHS-I; USB 3.2/3.1 Gen 1 (5Gbps)
  - **COMPATTO E PORTATILE:** il lettore di schede è alimentato dal bus USB, presenta un design simile a un'unità flash USB: 72 x 23 x 15mm; per la profondità compatta, lo slot per schede SD non supporta la protezione di scrittura/riscrittura
  - **AMPIA COMPATIBILITÀ:** funziona con memorie ad alta capacità (SDHC/microSDHC), a capacità estesa (SDXC/microSDXC), MMC-plus e MS-Pro; se usato con adattatori (non inclusi) il dispositivo supporta anche MMCmobile, RS-MMC, MMC micro, miniSD
  - **FACILE DA USARE:** Supporta Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android; compatibile con USB 2.0/1.1/1.0; Ideale per salvare, modificare e trasferire contenuti video, fotografia, podcasting, YouTube e applicazioni per social media
  - **ACCESSO SIMULTANEO ALLO SLOT:** Il lettore è dotato di Dual LUN (Logical Unit Number) che permette di leggere contemporaneamente la memory stick e la scheda SD/microSD; lo slot SD e microSD condividono un singolo LUN e la priorità è data allo slot microSD
-

## Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	USB 3.0
Tipo bus	USB 3.0
ID chipset	Realtek - RTS5307

---

## Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbit/s
Tipo memoria multimediale	microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
	MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
	Scheda Memoria
	M2 ( Scheda Memoria Micro)
	Scheda multimediale
	RS-MMC (scheda multimediale di dimensioni ridotte)
	SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)
	SDHC (Secure Digital High Capacity)
	HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card)
	SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
	MSXC (chiavetta USB eXtended Capacity)
	MS Micro (Scheda Memoria micro USB)


---

## Connettore/i

Tipo/i connettori	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Porte esterne	Slot per Scheda Memoria /Slot Pro per Scheda Memoria
	Slot SD/MMC
	MicroSD



Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	<80% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	2.8 in [72 mm]
	Larghezza prodotto	0.9 in [23 mm]
	Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
	Peso prodotto	0.5 oz [15 g]
Informazioni confezione	Package Length	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Peso spedizione (confezione)	3.7 oz [104 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Adattatore lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0



## Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

