

## Lecteur Externe de Cartes Mémoires Multimédia USB 2.0 - Adaptateur Format Clef USB

N° de produit: FCREADMICRO



Accessoire idéal pour ordinateur de bureau ou portable, ce lecteur de carte mémoire pouvant se loger dans une poche se connecte à un ordinateur via le port USB pour prendre en charge les formats de carte mémoire les plus courants, fournissant ainsi une solution de mémoire flash intégrale. Ce lecteur de carte mémoire multi-formats prend en charge, entre autres, Memory Stick, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS MG, MS Micro (M2), Micro SD, Mini SD, RS MMC/MMC 4.0, Ultra II SD, Extreme SD, Extreme II SD, T-Flash (aucun adaptateur requis), ainsi que les cartes de capacité élevée telles que SDHC et SDXC. Ce lecteur de carte est en outre rétro-compatible avec les formats plus anciens de carte tels que SD, afin de garantir un accès aisé en mode lecture et en écriture à votre carte mémoire.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Les utilisateurs/voyageurs mobiles qui ont besoin d'un lecteur de carte compact et léger, suffisamment petit pour se loger dans une poche.
- Permet de transférer des photos d'une carte mémoire d'un appareil-photo numérique sur un ordinateur portable ou de bureau.

- Permet de transférer de la musique d'un ordinateur sur une carte mémoire dans un lecteur de musique portable.

## Spécifications techniques

- Prise en charge de la carte multimédia (MMC, RS MMC), Secure Digital (SD, Micro SD, Mini SD, SDHC, SDXC) et Memory Stick (MS, MSPro, MS Duo, MSProDuo, M2, MS MG).
- Alimentation directe par le port USB.
- Design ultra compact et léger.
- Interface hôte USB 2.0 haute vitesse, avec prise en charge des vitesses de transfert d'au plus 480 Mbps.
- Compatibilité avec les fonctions Plug and Play et Remplacement à chaud.

---

### Performance

Politique de garantie	2 Years
Vitesse max. de transfert de données	480 Mbit/s
Type de carte mémoire	RS-MMC (carte multimédia de taille réduite) SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital) SDHC (Secure Digital High Capacity) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro) M2 (Memory Stick Micro) MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo MS MG (Memory Stick avec MagicGate) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

---

### Connecteur(s)

Ports externes	1 - Slot pour carte Memory Stick/Memory Stick Pro
----------------	---

1 - Slot pour carte Memory Stick Duo/Memory Stick Pro Duo

1 - Slot pour carte Memory Stick Micro (M2)

1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot

1 - Slot SD/MMC

1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP(32/64bit)/ Server 2003(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Server 2008 R2, Linux, and Mac OS 9 and above
--------------------------------------	--

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	3.7 in [93 mm]
Largeur du produit	0.8 in [2 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1 cm]
Poids du produit	0.6 oz [17 g]

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.5 in [11.4 cm]
Largeur du Paquet	0.7 in [18 mm]
Hauteur du Paquet	6.0 in [15.3 cm]
Poids brut	0.1 lb [0.0 kg]

#### Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Lecteur de carte USB
	1 - Manuel d'instruction

---

Informations de  
garantie

Warranty

2 ans

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis