

Lector de Tarjetas Adaptador SD y Micro SD a USB OTG para Dispositivos Móviles

ID del Producto: FCREADU2OTGB



Este lector de tarjetas OTG permite la rápida conexión de tarjetas SD^{TM} y Micro SD^{TM} a su tablet o smartphone equipados con OTG. Este lector es compatible con cualquier dispositivo móvil equipado con OTG, como Samsung GalaxyTM, Sony XperiaTM y HTCTM, o tablets y smartphones equipados con Micro USB.

El lector de tarjetas OTG tiene un elegante diseño que permite su conexión directa con el puerto Micro USB de su smartphone o tablet. El diseño no requiere conector de llave ("dongle") ni cable, lo cual garantiza que el lector de tarjetas no obstaculizará de ninguna manera la forma en que utiliza su dispositivo móvil. El diseño compacto y de peso ligero hace que casi ni se note la conexión del lector. Agregar un lector de tarjetas a un tablet constituye una solución ideal para fotógrafos que se desplacen/viajen, ya que les permite revisar las fotos que hayan tomado con su cámara digital en una pantalla más grande y de mayor resolución.

El lector permite conectar sus tarjetas de memoria Micro SD o SD convencional a su dispositivo móvil equipado con OTG, lo cual abre todo un nuevo abanico de posibilidades de expansión de su mundo de dispositivos móviles. Con el lector de tarjetas OTG no se depende únicamente de la cámara de baja calidad de su teléfono móvil para compartir vídeos e imágenes en las redes sociales: ahora puede filmar vídeos o tomar fotos con su cámara digital de alta calidad, extraer la tarjeta de memoria y conectarla a su smartphone y subir de forma inmediata sus fotos o vídeos a Facebook, Twitter o Instagram.

El lector de tarjetas también incluye un puerto USB 2.0 totalmente funcional que permite conectar dispositivos USB, como teclados o unidades de memoria (Flash) USB, a su dispositivo móvil equipado con OTG. Basta con conectar una fuente de alimentación USB al puerto de alimentación del lector y conectar su dispositivo al puerto USB.

El lector de tarjetas FCREADU2OTGB está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad















Aplicaciones

- Conecte la tarjeta SD de su cámara directamente a su tablet o smartphone para ver sus fotos
- Comparta el contenido de cualquier tarjeta SD mediante el uso de su tablet o un smartphone
- Conecte un dispositivo USB como, por ejemplo, un teclado o unidad de memoria (Flash) a su smartphone o tablet

Características

- Acceda rápida y fácilmente a datos almacenados en tarjetas SD o Micro SD, usando su tablet o un smartphone
- Maximice la portabilidad gracias al lector de tarjetas con diseño compacto y de peso ligero, ya que permite la conexión directa con su smartphone o tablet
- Amplíe la capacidad de su tablet o smartphone al agregar un puerto USB 2.0 totalmente funcional
- Instalación plug-and-play
- Soporte para dispositivos con capacidad USB OTG (On-the-Go)

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Interfaz USB 2.0

Tipo de Bus USB 2.0

ID del Conjunto de

Chips

Genesys Logic - GL823U

Rendimiento





Tasa de Transferencia 4

de Datos Máxima

480 Mbps

Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s

Compatibilidad con

UASP

No

Capacidad Máxima de

la Unidad

Sometido a pruebas con tarjetas MSD de hasta 64 GB

Tipo de Memoria

Multimedia

Mini SD, Micro SD (Mini/Micro Secure Digital)

SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Micro B (5 pines)

Puertos Externos

1 - Ranura SD / MMC

1 - MicroSD

Software

Compatibilidad OS OS indep

OS independent; No software or drivers required

Indicadores

Indicadores LED

1 - OTG activo - Verde

1 - Actividad de la ranura SD o Micro SD

Requisitos de

Energía

Adaptador de Corriente Alimentado por USB

Incluido

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad

HR 5% ~ 80%

Características



Físicas

| Físicas | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| | Color | Negro |
| | Tipo de Gabinete | Plástico |
| | Longitud del Producto | 2.3 in [58.0 mm] |
| | Ancho del Producto | 1.2 in [3.0 cm] |
| | Altura del Producto | 0.3 in [0.8 cm] |
| | Peso del Producto | 0.5 oz [13.0 g] |
| Información de la Caja | | |
| | Cantidad de Paquetes | 1 |
| | Longitud de la Caja | 6.7 in [17.0 cm] |
| | Ancho de la Caja | 5.6 in [14.2 cm] |
| | Altura de la Caja | 1.2 in [30.0 mm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 0.2 lb [0.1 kg] |
| Contenido de la Caja | | |
| | Incluido en la Caja | 1 - Lector de tarjetas de memoria Micro USB OTG |
| | | 1 - Guía de inicio rápido |

^{*} La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.