

HDMI-kopplare/växlingskontakt - F/F

Produkt ID: GCHDMIFF



GCHDMIFF HDMI®-växlingskontakt är ett kostnadseffektivt sätt att koppla ihop två korta standard eller high speed HDMI-kablar istället för att använda en lång kabel - utan förlust av kvalitet eller signalintegritet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Koppla ihop två HDMI-kablar

Funktioner

- 2x HDMI-honkontakter
- DURABLE AND COMPACT: Full HD high speed fully molded adapter with long lasting PVC mold for high strength and reliability; Small 1.8"(46mm) x 0.9"(22mm) x 0.4"(11mm) size for convenience; Ideal for Commercial environments
- MÅNGSIDIG HÖGKVALITETSADAPTER: Anslut enkelt två korta HDMI-kablar för att skapa en längre HDMI-anslutning; Guldpläterade kontakter förbättrar signalintegriteten och tillförlitligheten och ger högre kvalitet på video och ljud

- APPLICATIONS: Use in home offices/boardrooms/conference rooms/offices/classrooms, works with your laptop/professional workstation/soundbar for presentations via UHD/4K monitors, projector or large display; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- SPECS: 1.8"(46mm)L x 0.9"(22mm)W x 0.4"(11mm)H | Black | HDMI 1.4 | HDMI Female to Female (coupler) | PVC Mold | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC, YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 and earlier versions

Kontakt(er)

Garantipolicy	Lifetime
Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	1.8 in [4.5 cm]
Produktbredd	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöjd	0.4 in [1.1 cm]
Produktvikt	0.4 oz [10.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	2.2 in [5.6 cm]
Paketets bredd	3.5 in [8.9 cm]
Paketets höjd	0.5 in [1.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	0.4 oz [12.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - HDMI®-kopplare/växlingskontakt - F/F
-----------------	--

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.