

Lecteur de cartes mémoires multimédia USB 3.0 avec hub USB 3.0 à 2 ports et port de charge rapide USB

N° de produit: FCREADU3HC



Le lecteur de cartes USB 3.0 FCREADU3HC vous permet de monter rapidement tous les principaux types de cartes média sur votre ordinateur de bureau ou portable au moyen d'un port USB 3.0. Le lecteur de cartes prend en charge les formats de périphériques de stockage de masse les plus courants, notamment les cartes CompactFlash®, SecureDigital® et MemoryStick®, ce qui en fait la solution à grande bande passante idéale pour votre poste de travail photo et vidéo.

De plus, le lecteur de cartes est rétrocompatible avec les systèmes informatiques USB 2.0 et USB 1.1, ce qui en fait un accessoire pratique pour tous les ordinateurs USB.

Ce lecteur de cartes vous permet aussi de maintenir vos tablettes et smartphones chargés et prêts à l'emploi, ce qui vous gagne du temps grâce à un port de charge rapide intégré USB 2.0, qui charge vos appareils mobiles, comme les iPads® et les iPhones® d'Apple ainsi que les appareils Android, aussi rapidement que si vous étiez connecté à une prise murale. Ce port de charge rapide a été spécifiquement conçu pour être compatible avec toute une série de tablettes et de smartphones.

Ce lecteur de cartes vous permet aussi de connecter d'autres appareils USB 3.0 à votre ordinateur par la même connexion hôte USB haute vitesse, avec un hub intégré à 2 ports USB 3.0.

Le lecteur de cartes USB 3.0 FCREADU3HC bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Accédez à vos cartes mémoires depuis votre ordinateur portable
- Transférez ou modifiez rapidement vos photos et vidéos à partir des cartes mémoires de votre ordinateur, tout en profitant de la vitesse USB 3.0
- Synchronisez votre appareil mobile avec votre ordinateur tout en chargeant plus rapidement que directement depuis votre ordinateur

Spécifications techniques

- Compatible avec divers types de cartes mémoires CompactFlash®, SecureDigital® et MemoryStick®
- Port USB de charge rapide, permet de charger les appareils mobiles plus rapidement qu'un port USB standard
- Hub intégré à 2 ports USB 3.0
- Compatible avec les normes USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s / 480 Mb/s / 1,5 Mb/s)
- Adaptateur d'alimentation universel inclus

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Type de bus	USB 3.0
ID du chipset	Genesys Logic - GL3520

Performance

Type de carte mémoire	MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) SDHC (Secure Digital High Capacity) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) M2 (Memory Stick Micro) MS MG (Memory Stick avec MagicGate) MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro) RS-MMC (carte multimédia de taille réduite)
-----------------------	--

MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)

Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)

CF (Compact Flash I Card)

Connecteur(s)

Types de connecteur	USB Type-B (9 broches) USB 3.0
Ports externes	USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches)
	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	Slot SD/MMC
	MicroSD
	Fente CompactFlash (50 broches)
	MiniSD / MicroSD / MMC Slot

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation
----------------------	--------------

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.8 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	4 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	C
Consommation électrique	20



Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	-10°C to 40°C (14°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	90%

Caractéristiques
physiques

Longueur du produit	4.4 in [11.1 cm]
Largeur du produit	2.4 in [60 mm]
Hauteur du produit	1.0 in [26 mm]
Poids du produit	3.8 oz [108 g]

Informations
d'emballage

Package Length	6.2 in [15.8 cm]
Package Width	5.2 in [13.3 cm]
Package Height	2.8 in [70 mm]
Poids brut	16.4 oz [465 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Lecteur de cartes mémoires USB 3.0
	Câble USB 3.0
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

