

Adaptateur Compact Mini DisplayPort vers DisplayPort - Vidéo 4K x 2K - Convertisseur UHD Mini DP vers DP - Adaptateur mDP vers DP 1.2 - Ordinateur mDP vers Moniteur/Affichage DP - M/F

N° de produit: GCMDP2DPMF



L'adaptateur/convertisseur Mini DisplayPort vers DisplayPort GCMDP2DPMF vous permet d'ajouter un port de connexion DisplayPort standard à votre ordinateur portable ou votre Mac® Mini existant. Facile à utiliser et installer, cette solution efficace vous permet de passer facilement de Mini DP à DP et de profiter au mieux de votre appareil compatible Mini DisplayPort.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de connecter facilement un écran DisplayPort à l'aide d'un câble DisplayPort standard.
- Une manière simple et facile de convertir le connecteur Mini DisplayPort de votre ordinateur de bureau en un connecteur DisplayPort de dimension ordinaire.

Spécifications techniques

- ADAPTATEUR MINI DP VERS DP 1.2 : mDP 1.2 vers DP standard femelle prenant en charge 4K x 2K, 21,6 Gbps de bande passante, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC pour une

synchronisation précise des canaux audio & 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)

- **CONCEPTION DURABLE ET COMPACTE** : adaptateur mDP à DisplayPort 4K/Full HD haute performance entièrement moulé avec un moule PVC durable pour une résistance et une fiabilité élevées ; petite taille de 37mm L x 22mm L x 11mm H pour plus de commodité
- **CONVERTISSEUR MINI DP VERS DP** : Cet adaptateur mDP vers DP vous permet de convertir le port mDP de votre ordinateur portable/de bureau en un port de sortie DP standard ; un moyen rentable de tirer le meilleur parti de votre périphérique Mini DisplayPort
- **APPLICATIONS** : Pour travaux à domicile/bureaux/salles de réunion/classes avec PC portable (avec mDP)/stations de travail avec carte graphique AMD FirePro™ W9100/8100, NVIDIA NVS 810/510 ; moniteur/projecteur/affichage UHD/4K ; Microsoft Surface Pro 1-6
- **CARACTÉRISTIQUES** : 37mm(1,4") L x 22mm(0,9") L x 11mm(0,4") H | Noir | DisplayPort v1.2 | Adaptateur vidéo Mini-DP Mâle vers DP Femelle Standard | Moule PVC | Protocoles : HBR 2, MST, GTC | Rétrocompatible avec DP1.1 | Garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	20
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	0.9 in [2.2 cm]
Largeur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.4 cm]
Poids du produit	0.6 oz [17.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	2.3 in [5.9 cm]
Largeur du Paquet	3.5 in [8.9 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.8 cm]
Poids brut	0.4 oz [12.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur d'adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort
-----------------------	--

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis