

Lettore Multischede Flash Card USB 3.0 + Hub con 2 porte USB 3.0 + 1 a USB Ricarica Veloce

ID prodotto: FCREADU3HC



Il lettore di schede USB 3.0 FCREADU3HC permette di montare rapidamente tutti i principali tipi di schede multimediali sul computer desktop o laptop mediante una porta USB 3.0. Il lettore di schede supporta i formati dei dispositivi di archiviazione di massa più diffusi, tra cui schede CompactFlash®, SecureDigital® e MemoryStick®, e per questo è la soluzione a elevata larghezza di banda ideale per una workstation di fotografia e videografia .

Inoltre, il lettore di schede è retrocompatibile con i sistemi USB 2.0 e USB 1.1, una fantastica aggiunta per qualsiasi computer dotato di USB.

Il lettore di schede permette inoltre di mantenere tablet e smartphone carichi e pronti all'uso, risparmiando tempo grazie alla porta di ricarica rapida USB 2.0 integrata che ricarica dispositivi mobili quali Apple iPad® & iPhone® e dispositivi Android con la stessa velocità del collegamento a una presa a muro. . Questa porta di ricarica rapida è stata appositamente progettata per la compatibilità con un'ampia gamma di tablet e smartphone.

Il lettore di schede permette inoltre di collegare ulteriori dispositivi USB 3.0 al computer mediante lo stesso collegamento host USB ad alta velocità grazie all'hub USB 3.0 a 2 porte integrato.

Il lettore di schede USB 3.0 FCREADU3HC è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di accedere alle schede di memoria flash dal laptop
- Permette di trasferire o modificare velocemente fotografie e filmati dalle schede di memoria sul computer, sfruttando al meglio la velocità di USB 3.0
- Permette di sincronizzare il dispositivo mobile con il computer mentre si ricarica più velocemente di quanto sarebbe possibile se collegato direttamente al computer

Caratteristiche

- Compatibile con diversi tipi di schede flash CompactFlash®, SecureDigital® e MemoryStick®
- Porta di ricarica rapida USB, consente la ricarica di dispositivi mobili con maggiore velocità di una porta USB standard
- Hub USB 3.0 a 2 porte incorporato
- Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
- Adattatore di alimentazione universale incluso

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Tipo bus	USB 3.0
ID chipset	Genesys Logic - GL3520

Prestazioni

Tipo memoria multimediale	MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) SDHC (Secure Digital High Capacity) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale) M2 (Scheda Memoria Micro) MS MG (chiavetta USB con MagicGate) MS/MS Pro (chiavetta USB/chiavetta USB Pro)
---------------------------	--



RS-MMC (scheda multimediale di dimensioni ridotte)

MSXC (chiavetta USB eXtended Capacity)

Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)

CF (Compact Flash I Card)

Connettore/i

Tipo/i connettori	USB Type-B (9 pin) USB 3.0
Porte esterne	USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin)
	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Slot SD/MMC
	MicroSD
	Slot CompactFlash (50 pin)
	MiniSD / MicroSD / MMC Slot

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione
----------------	---------------

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.8 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	4 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	C
Consumo energetico	20



Ambientale

Temperatura d'esercizio	-10°C to 40°C (14°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	90%

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	4.4 in [11.1 cm]
Larghezza prodotto	2.4 in [60 mm]
Altezza prodotto	1.0 in [26 mm]
Peso prodotto	3.8 oz [108 g]

Informazioni confezione

Package Length	6.2 in [15.8 cm]
Package Width	5.2 in [13.3 cm]
Package Height	2.8 in [70 mm]
Peso spedizione (confezione)	16.4 oz [465 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	<p>Lettore per schede di memoria USB 3.0</p> <p>Cavo USB 3.0</p> <p>adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)</p> <p>Manuale di istruzioni</p>
--------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

