

Lecteur de cartes mémoire Micro USB OTG pour appareils mobiles - Cartes SD et Micro SD

N° de produit: FCREADUOTGDB



Il est désormais possible de consulter des photos, des vidéos et des données depuis une carte MicroSD™, une carte SD™ ou un périphérique de stockage USB au moyen de votre tablette ou de votre smartphone Micro USB On-The-Go (OTG). Ce lecteur de carte mémoire compact de style dongle est compatible avec n'importe quel appareil mobile OTG, comme les appareils Samsung Galaxy™, Sony Xperia™, HTC® et les autres tablettes et smartphones Micro USB.

Ce lecteur de carte mémoire polyvalent permet d'accéder rapidement aux données sur carte SD ou MicroSD ou sur périphériques de stockage USB, ce qui permet d'augmenter les capacités de votre smartphone ou de votre tablette. Sa polyvalence vous permet de vous connecter facilement à votre tablette ou à votre smartphone, peu importe l'emplacement du connecteur Micro USB.

Le lecteur de carte OTG facilite le partage d'images et de vidéo de qualité supérieure. Vous pouvez prendre des vidéos ou des photos avec votre caméra numérique haut de gamme et connecter la carte mémoire à votre smartphone pour consulter et télécharger instantanément vos images sur Facebook, Twitter ou Instagram. Léger, ce lecteur de carte mémoire de format poche constitue l'accessoire idéal pour votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable. Il ne vous reste plus qu'à le glisser dans une poche de votre sac d'ordinateur portable ou de caméra.

Le lecteur de carte mémoire comporte un port USB 2.0 entièrement fonctionnel, qui vous permet de connecter vos appareils USB, comme une clé USB, une souris ou un clavier, à votre appareil mobile OTG. Le dongle propose également un branchement d'alimentation CC USB qui permet à l'adaptateur et à la tablette ou au smartphone connecté d'accéder aux données d'un périphérique de stockage USB, comme un boîtier de disque dur USB 2,5 pouces, afin d'augmenter le stockage de données.

Le modèle FCREADUOTGDB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez la carte SD de votre appareil photo à votre tablette ou votre smartphone pour afficher vos photos
- Partagez le contenu de vos cartes SD en ligne au moyen de votre tablette ou de votre smartphone
- Connectez un appareil USB, comme un clavier ou une clé USB, à votre smartphone ou votre tablette
- Augmentez votre capacité de stockage de données en connectant l'adaptateur et la tablette ou le smartphone à un périphérique de stockage USB, comme un boîtier de disque dur USB 2,5 pouces
- Accédez à des fichiers stockés sur un boîtier externe comme des vidéos ou des films

Spécifications techniques

- Consultez des données stockées sur vos cartes SD ou Micro SD ou sur un périphérique de stockage USB à l'aide de votre tablette ou de votre smartphone Micro USB OTG (On-The-Go)
- Le lecteur de carte compact et léger se connecte directement à votre tablette ou votre smartphone
- Prise en charge SD (SD, SDHC, SDXC, MMC) et MicroSD (MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC)
- Installation plug-and-play
- Lecteur de style dongle, avec câble Micro-USB OTG intégré favorisant la souplesse d'utilisation
- Le port USB 2.0 accepte les clés USB et les boîtiers de disque dur externes

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	USB 2.0
Type de bus	USB 2.0

ID du chipset Genesys Logic - GL823U

Performance

Vitesse max. de transfert de données	480 Mbit/s
Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Prise en charge UASP	Non
Capacité max. de disque	Testé avec des cartes MSD jusqu'à 64 Go
Type de carte mémoire	Carte Secure Digital SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) microSD microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - USB Micro-B (5 broches)
	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Ports externes	1 - Slot SD/MMC
	1 - MicroSD

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
	1 - Liaison/activité

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
-----------------------	----------------------

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 80 %

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	7.7 in [19.5 cm]
Largeur du produit	2.2 in [5.6 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	0.7 oz [19 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Poids brut	3.4 oz [96 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Dongle pour lecteur de carte mémoire - Micro USB OTG
	1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis