

Lettores Multischede per cellulari / dispositivi mobili micro USB OTG - Lettore schede SD e micro SD

ID prodotto: FCREADUOTGDB



Ora è possibile accedere a foto, video e dati da una scheda MicroSD™ o SD™ o da un dispositivo di archiviazione USB, utilizzando il tablet o lo smartphone dotato di Micro USB On-the-Go (OTG). Questo lettore di schede di memoria di tipo dongle è compatibile con qualsiasi dispositivo mobile dotato di OTG quali, ad esempio, i dispositivi mobili Samsung Galaxy™, Sony Xperia™, HTC® e altri tablet e smartphone dotati di Micro USB.

Questa lettore per schede di memoria versatile offre un rapido accesso ai dati conservati su schede SD o Micro SD o dispositivi di archiviazione USB, espandendo le funzionalità del proprio smartphone o tablet. Il lettore per schede offre un utilizzo flessibile, permettendo di collegarsi in tutta facilità a tablet o smartphone, indipendentemente dall'ubicazione del connettore Micro USB sul dispositivo.

Il lettore per schede OTG facilita la condivisione di immagini e video di alta qualità. È possibile registrare video o foto con la fotocamera digitale di livello superiore, collegare la scheda di memoria nello smartphone e visualizzare e caricare immediatamente le immagini su Facebook, Twitter o Instagram. Questo lettore per schede di memoria leggero e tascabile è l'accessorio ideale per smartphone, tablet o laptop. È comodo da infilare nella tasca del laptop o nella custodia della fotocamera per la massima portabilità.

Il lettore di schede memoria presenta inoltre una porta USB 2.0 completamente funzionante che consente di collegare dispositivi USB, quali unità flash USB, mouse o tastiera al dispositivo mobile dotato di OTG. L'adattatore dongle è dotato inoltre di una connessione di alimentazione CC USB, che permette all'adattatore e allo smartphone o tablet connesso di accedere ai dati su un dispositivo di archiviazione USB, ad es. un box esterno HDD da 2,5" USB, per aggiungere spazio di storage per i dati.

FCREADUOTGDB è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di rivedere le foto su tablet o smartphone collegando la scheda SD dalla fotocamera
- Consente la condivisione online dei contenuti da qualsiasi scheda SD utilizzando il tablet o lo smartphone
- Consente di collegare un dispositivo USB quale, ad esempio, una tastiera o un'unità flash allo smartphone o al tablet
- Permette di aggiungere spazio di archiviazione per i dati, collegando l'adattatore e lo smartphone o il tablet a un dispositivo di archiviazione USB, ad es. un box esterno USB per HDD da 2,5"
- Consente di accedere ai contenuti archiviati su un box esterno, quali video o film

Caratteristiche

- Permette di accedere ai dati archiviati su schede SD o MicroSD o su un dispositivo di archiviazione USB, utilizzando il tablet o lo smartphone dotato di Micro USB OTG (On-the-Go)
- Il lettore per schede compatto e portatile si collega direttamente al tablet o allo smartphone
- Supporta SD (SD, SDHC, SDXC, MMC) e MicroSD (MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC)
- Installazione Plug-and-Play
- Lettore di tipo dongle, con cavo Micro-USB OTG integrato per un utilizzo flessibile
- La porta USB 2.0 funziona con unità flash e box esterni

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	USB 2.0
Tipo bus	USB 2.0
ID chipset	Genesys Logic - GL823U

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps
--	----------

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Supporto UASP	No
Capacità max unità	Testato con schede MSD fino a 64 GB
Tipo memoria multimediale	Scheda Secure Digital SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) microSD microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)

Connettore/i

Tipo/i connettori	USB micro-B (5 pin) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Porte esterne	Slot SD/MMC MicroSD

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione Connessione/Attività
----------------	---

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
-------------------------------------	-------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
-------------------------	-----------------------------



Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 5% ~ 80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	7.7 in [19.5 cm]
Larghezza prodotto	2.2 in [56 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [13 mm]
Peso prodotto	0.7 oz [19 g]

Informazioni confezione

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.4 oz [96 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Dongle lettore per schede di memoria - Micro USB OTG
	Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

