

Gigabit RJ45 koper SFP Transceiver Module - Cisco GLC-T compatibel

Productcode: GLCTST



De GLCTST is een Cisco GLC-T compatibele koperen transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. De module levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit via koperen kabels, voor 1000BASE-T conforme netwerken, op een afstand tot 100 m.

Technische specificaties:

- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 1000 Mbps
- Type: Koper
- Verbindingstype: RJ45 connector
- Maximale overdrachtsafstand: 100 m
- MTBF: 4.655.371 uur
- Stroomverbruik: Minder dan 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nee

Deze SFP koperen module is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervangen van defecte of beschadigde SFP modules in Cisco switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Gebruikt een voordelig bekabeling alternatief voor glasvezelinstallaties
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik van minder dan 1,3 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Industriestandaarden	IEEE 802.3ab 1000BASE-T

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1000 Mbit/s
Max. overdrachtsafstand	100m [328ft]
Glasvezeltype	Koper
DDM	Nee
Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
MTBF	4.655.371 uur
Vermogensopname	< 1.3 W

Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor gebruik in 1 gigabit netwerkapparatuur en mediaconverters
Voeding	Uitgangsspanning	3.3V DC
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	30~75% RV
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zilver
	Lengte product	2.7 in [68.0 mm]
	Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
	Gewicht product	0.9 oz [25.0 g]
Verpakkingsinformatie	Lengte Verpakking	4.4 in [11.3 cm]
	Package Width	3.6 in [9.1 cm]
	Package Height	1.3 in [3.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [52.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		

Meegeleverd

1 - SFP-transceiver

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.