

## Modulo ricetrasmittitore SFP+ compatibile con Cisco FET-10G - 10GBase-SR

ID prodotto: FET-10G-ST



Il FET-10G-ST è un modulo ricetrasmittitore SFP+ in fibra compatibile con Cisco FET-10G progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Cisco®. Offre una connettività affidabile 10 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 10GBase-SR a una distanza massima di 100 m.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: multimodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 100 m
- MTBF: 498,745,585 ore
- Consumo energetico: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com offrono garanzia e supporto tecnico multilingue gratuiti e a vita. StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

### Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con CiscoFET-10G
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Standard del settore	IEEE 802.3ae 10 Gbit/s

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10.00 Gbps
Distanza di trasferimento max	100 m (328 ft)
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	10 Gbps
MTBF	498,745,585 hours

---



Caratteristiche  
fisiche

Lunghezza prodotto	0.5 in [13.9 mm]
Larghezza prodotto	2.3 in [58.4 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [13.7 mm]
Peso prodotto	0.7 oz [20 g]

Informazioni  
confezione

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50 g]

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella confezione	Ricetrasmittore SFP+
-----------------------------	----------------------

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

