

Barra de Tierra para Racks de Servidores - 1U o 10U

ID del Producto: GNDBAR1U



Esta barra de contacto a tierra de 1U o 10U ofrece una manera fácil de crear un contacto a tierra para su valioso equipo instalado en un rack. Si desea proteger su inversión, puede instalar esta barra en su rack o armario de servidores para crear un contacto a tierra de sus servidores, consolas KVM, conmutadores de vídeo y demás dispositivos de conexión en red. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Esta barra de contacto a tierra sirve de puente para sus dispositivos instalados individualmente en un rack, ya que permite que la electricidad estática encuentre un contacto directo a tierra. Sin un contacto a tierra, cualquier equipo instalado en un rack podría fácilmente sufrir daños debidos a sobretensiones causadas por la corriente estática. Esta barra de contacto a tierra protege su equipo de sobretensiones, lo cual a su vez evita gastos por reemplazo de equipo dañado.

Puede instalar esta barra de contacto a tierra en cualquier modelo de rack de servidores estándar, con los tornillos M5 y las tuercas enjauladas incluidos.

La barra GNDBAR1U está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conéctela a su equipo utilizado para tareas esenciales, a fin de garantizar que ninguno de sus componentes del rack sufran daños por sobretensiones eléctricas.
- Ahórrese los gastos debidos al reemplazo de costosos dispositivos instalados en rack que se han dañado por sobretensiones eléctricas

Características

- Proteja su equipo instalado en rack contra sobretensiones eléctricas
- Se instala fácilmente en cualquier rack o armario estándar de servidores
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Ofrece contacto a tierra para hasta diez dispositivos individuales

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	10U
Montaje en Rack	Sí

Características Físicas

Color	Cobre
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	19.0 in [48.2 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.2 in [0.5 cm]
Peso del Producto	15.2 oz [429.3 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	19.6 in [49.8 cm]
Ancho de la Caja	1.3 in [3.2 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.1 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- 1 - Barra de contacto a tierra
- 12 - Tornillo M5 de 20mm
- 2 - Tuercas Jaula M5

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.