

Barre de mise à la terre en cuivre pour rack de serveurs - 1U ou 10U

N° de produit: GNDBAR1U



Cette barre de mise à la terre 1U ou 10U permet de facilement mettre à la terre votre équipement monté en rack. Pour protéger votre investissement, vous pouvez fixer la barre au rack ou à l'armoire de votre serveur pour créer un contact de masse pour vos serveurs, consoles KVM, commutateurs vidéo et autres périphériques réseau. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

La barre de mise à la terre relie vos périphériques individuels montés en rack, permettant à l'électricité statique de suivre un chemin direct vers la terre. Sans chemin de mise à la terre, votre équipement monté sur rack peut facilement être endommagé par les surtensions électriques dues à l'électricité statique. La barre de mise à la terre protège votre matériel contre ces surtensions, vous épargnant ainsi le coût induit par le remplacement d'équipement endommagé.

Vous pouvez monter la barrette de mise à la terre sur un rack de serveur standard de n'importe quelle marque au moyen des vis M5 et des écrous à cage inclus.

Le modèle GNDBAR1U bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Fixez-la à votre équipement important pour assurer qu'aucun des composants de votre rack ne soit endommagé par des surtensions électriques
- Épargnez le coût induit par le remplacement d'appareils montés sur rack chers, endommagés par des surtensions électriques

## Spécifications techniques

- Protégez votre équipement monté sur rack des surtensions électriques
- Peut être facilement installé dans n'importe quel rack ou armoire de serveur standard
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Permet la mise à terre de dix appareils individuels

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	10U
Montage sur bâti	Oui

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Cuivre
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	19.0 in [48.2 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.2 in [0.5 cm]
Poids du produit	15.2 oz [429.3 g]

---

### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	19.6 in [49.8 cm]
Package Width	1.3 in [3.2 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Poids brut 1.1 lb [0.5 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Barre de mise à la terre

12 - Vis M5 20 mm

2 - Écrous cage M5

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis