

Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - USB-A vers 3x USB-A 1x USB-C

N° de produit: HB30A3A1CFB



Voici une méthode simple pour connecter une grande variété de périphériques à votre ordinateur portable. Ce hub USB 3.0 à 4 ports transforme le port USB-A de votre ordinateur portable en trois ports USB-A (5 Gb/s) et un port USB-C™. Ce concentrateur est alimenté par USB pour vous permettre de connecter des périphériques où que vous soyez.

Vous pouvez désormais utiliser le port USB Type-A traditionnel de votre ordinateur portable pour étendre sa connectivité aux périphériques USB Type-C™ les plus récents.

Ce hub USB 3.0 multiplie vos possibilités de connexion sur le port USB-A de votre ordinateur. (USB 3.0 est synonyme de USB 3.1 Gen 1.) Il comporte trois ports USB-A et un port USB-C. Vous êtes ainsi en mesure de connecter des périphériques USB courants tout en vous préparant aux futurs périphériques USB Type-C.

C'est la méthode idéale pour connecter votre nouvel appareil USB-C au port USB-A traditionnel de votre ordinateur portable.

Compact et léger, ce hub alimenté par USB a été conçu pour la mobilité. Il se glisse facilement dans votre sacoche de transport et multiplie vos capacités de connexion lors de vos déplacements.

Ce concentrateur USB polyvalent occupe un minimum de place sur votre bureau, ce qui le rend particulièrement pratique dans les environnements de bureau partagé et BYOD (Apportez votre propre appareil).

Ce hub USB 3.0 à 4 ports vous permet de connecter les périphériques USB-C de dernière génération à votre ordinateur portable. Vous pouvez désormais accéder à votre périphérique USB-C sans avoir à investir dans un nouvel ordinateur portable équipé d'un port USB Type-C.

Ce concentrateur alimenté par bus s'installe rapidement sans aucun pilote ni logiciel supplémentaire. Il est compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation.

Le modèle HB30A3A1CFB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Emportez ce hub lors de vos déplacements et branchez pratiquement tous vos périphériques USB, où que vous vous trouviez
- Idéal à la maison, au bureau ainsi que dans les espaces de bureaux partagés
- Optimisez et étendez les capacités de connexion de votre MacBook, Ultrabook, ordinateur portable ou de bureau

Spécifications techniques

- Connectez des périphériques USB-C via le port USB-A traditionnel de votre ordinateur portable
- Ajoutez des ports USB-C et USB-A à votre ordinateur portable, ordinateur de bureau, MacBook ou Chromebook™ équipé de ports USB-A
- Alimenté par USB avec design compact pour une portabilité simplifiée
- Installation rapide et facile avec prise en charge de nombreux systèmes d'exploitation, sans pilote supplémentaire
- 4 PORT BUS-POWERED USB 3.0 HUB: From a USB Type-A host laptop port, add 3x USB-A and 1x USB-C port; Power up to 4.5W (5V/0.9A) shared with all connected devices; Backward compatible with USB 2.0/1.1

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Port(s) appareil USB-C	Oui
Connexion hôte USB-C	Non
Port(s) à charge rapide	Non
Nombre de ports	4
Interface	USB 3.0

Type de bus	USB 3.0
Normes de l'industrie	USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
ID du chipset	Genesys Logic - GL3522

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s

Connecteur(s)

Types de connecteur	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)
	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB Type-A disponible - USB 3.0 (5 Gb/s)
Remarque	Tous les ports acceptent les adaptateurs vidéo USB, y compris le port USB-C. Ce hub ne prend pas en charge le mode Alternatif DisplayPort - prise en charge vidéo native non-USB sur le port USB Type-C. Le hub ne prend pas en charge le mode DP Alt ni USB Power Delivery.

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
----------------------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
-------------------------------	-----------------------------



Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 0 ~ 90 %, sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type	Compact
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	5.5 in [14 cm]
Longueur du produit	3.0 in [75 mm]
Largeur du produit	1.6 in [40 mm]
Hauteur du produit	0.5 in [13 mm]
Poids du produit	1.4 oz [40 g]

Informations d'emballage

Package Length	1.6 in [40 mm]
Package Width	5.1 in [13 cm]
Package Height	6.6 in [16.8 cm]
Poids brut	4.5 oz [128 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Hub USB 3.0 4 ports
-----------------------	---------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

