

## 4-poorts USB 3.0 Hub - USB-A naar 3x USB-A en 1x USB-C

Productcode: HB30A3A1CFB



Hier is een eenvoudige manier om een breed scala aan randapparaten op uw laptop aan te sluiten. Deze 4-poorts USB 3.0 hub verandert de USB-A poort van uw laptop in drie USB-A poorten (5 Gbps) en één USB-C™ poort. De hub heeft een USB-voeding, zodat u apparaten vrijwel overal waar u werkt of heen gaat kunt aansluiten.

Nu kunt u de traditionele USB Type-A poort van uw laptop gebruiken om uw connectiviteit uit te breiden en uw nieuwere USB Type-C™ apparaten op uw laptop aan te sluiten.

Met deze USB 3.0 hub kunt u uw USB-aansluitopties uitbreiden via de USB-A poort van uw computer. (USB 3.0 is ook bekend als USB 3.1 Gen 1.) Deze hub beschikt over drie USB-A poorten en één USB-C poort, waardoor u nu traditionele USB-apparaten kunt aansluiten en ook al voorbereid bent op de aansluiting van USB Type-C apparaten in de toekomst.

Het is de ideale manier om uw nieuwe met USB-C uitgeruste apparaat op de traditionele USB-A poort van uw laptop aan te sluiten.

Dankzij zijn compact en lichtgewicht design is de hub met USB-voeding een perfect mobiel hulpmiddel. De hub past gemakkelijk in uw draagtas en breidt uw connectiviteit uit, terwijl u op reis bent.

Deze veelzijdige USB hub neemt minimale ruimte in op uw bureau, zodat u deze kunt gebruiken in hot-desk of BYOD (Bring Your Own Device) omgevingen.

De 4-poorts USB 3.0 hub is een handig hulpmiddel voor het aansluiten van uw nieuwere USB-C randapparaten op uw bestaande laptop. Nu hebt u toegang tot uw USB-C apparaat, en bespaart u de kosten van de aanschaf van een nieuwere laptop met een USB Type-C poort.

De hub met busvoeding kan snel worden geïnstalleerd, zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn, en is compatibel met vrijwel alle besturingssystemen.

De HB30A3A1CFB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Neem de hub mee als u op reis bent, en sluit vrijwel elk USB-randapparaat aan waar u ook heen gaat
- Perfect voor thuis, op kantoor en in hotdesk omgevingen
- Upgrade en breid de aansluitmogelijkheden van uw MacBook, Ultrabook, laptop of desktop uit

### Eigenschappen

- 4 PORT BUS-POWERED USB 3.0 HUB: From a USB Type-A host laptop port, add 3x USB-A and 1x USB-C port; Power up to 4.5W (5V/0.9A) shared with all connected devices; Backward compatible with USB 2.0/1.1
- Sluit met USB-C uitgeruste randapparaten aan via de traditionele USB-A poort van uw laptop
- Voeg zowel USB-C als USB-A poorten toe aan uw met USB-A uitgeruste laptop, MacBook, Chromebook™ of desktopcomputer
- Met USB-voeding, compact design voor eenvoudige mobiliteit
- Snelle, gemakkelijke installatie met ondersteuning van een groot aantal besturingssystemen, zonder dat extra stuurprogramma's noodzakelijk zijn

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Ja
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	4
Interface	USB 3.0

	Bus type	USB 3.0
	Industriestandaarden	USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Chipsetcode	Genesys Logic - GL3522
<hr/>		
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
<hr/>		
Connector(en)		
	Type connector(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)  USB Type-C (24-polig) USB 3.0  USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
<hr/>		
Software		
	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-A poort - USB 3.0 (5 Gbps)
	Notitie	Alle poorten ondersteunen USB-videoadapters inclusief de USB-C poort. Deze hub ondersteunt geen DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode) - niet-USB native video-ondersteuning via de USB Type-C poort.  De hub ondersteunt niet DP Alt Mode of USB-voeding.
<hr/>		
Voeding		
	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
<hr/>		
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0%~90% RV (niet-condenserend)



---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Compact
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	5.5 in [14 cm]
Lengte product	3.0 in [75 mm]
Breedte product	1.6 in [40 mm]
Hoogte product	0.5 in [13 mm]
Gewicht product	1.4 oz [40 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	1.6 in [40 mm]
Package Width	5.1 in [13 cm]
Package Height	6.6 in [16.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.5 oz [128 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4-poorts USB 3.0-hub
-------------	----------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

