

4 Port USB 3.0 Hub - USB Typ-A Hub mit 1x USB-C und 3x USB-A (SuperSpeed 5 Gbit/s) - USB-Bus oder Self-Powered - tragbarer USB 3.1/3.2 Gen 1 BC 1.2-Ladehub mit Netzteil

Produkt-ID: HB30A3A1CSFS



Eine einfache Möglichkeit, ein breiteres Spektrum von Peripheriegeräten an Ihren Laptop anzuschließen. Dieser 4-Port-USB 3.0-Hub wandelt den USB-A-Port Ihres Laptops in drei USB-A-Ports zum Laden und Synchronisieren (5 Gbit/s) und einen USB-C™-Port um.

Jetzt können Sie den herkömmlichen USB Typ-A-Port Ihres Laptops zur Erweiterung Ihrer Konnektivität, zum Schnellladen Ihres Smartphones oder Tablets und zum Anschluss Ihrer aktuelleren USB Typ-C™-Geräte an Ihren Laptop verwenden.

Mit diesem USB 3.0-Hub erweitern Sie Ihre USB-Anschlussmöglichkeiten durch Nutzung des USB-A-Ports an Ihrem Computer. (USB 3.0 ist auch als USB 3.1 Gen 1 bekannt.) Er bietet drei USB-A-Ports und einen USB-C-Port, sodass Sie nicht nur herkömmliche USB-Geräte jetzt, sondern auch USB-Typ-C-Geräte in Zukunft anschließen können.

Dies ist die ideale Möglichkeit, Ihre neuen Geräte mit USB-C an den herkömmlichen USB-A-Port Ihres Laptops anzuschließen.

Dank der drei Schnelllade-Ports sorgen Sie mit diesem Hub dafür, dass Ihre Tablets und Smartphones jederzeit geladen und einsatzbereit sind, wenn Sie sie benötigen. Da jeder USB-A-Port die USB-Akkuladespezifikation 1.2 unterstützt, können Sie bis zu drei Geräte gleichzeitig laden und synchronisieren. (Die abgegebene Ladung hängt sowohl von der Anzahl der angeschlossenen Geräte als auch von der Leistungsaufnahme eines jeden Geräts ab. Der USB-C-Port des Hubs unterstützt keine Ladefunktion.)

Zur Unterstützung leistungshungriger USB-Geräte, wie z. B. größere externe Festplatten und Gehäuse, die mehr Strom benötigen, als die USB-Stromversorgung allein liefern kann, wird dieser USB-Hub mit eigener Stromversorgung mit einem externen Netzadapter geliefert. Dieser vielseitige USB 3.0-Hub benötigt nur äußerst wenig Platz auf einem Schreibtisch, sodass Sie ihn nahezu überall installieren

können. Er eignet sich zudem perfekt für den Einsatz in Hotdesking- oder BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen.

Mit seinem kompakten und leichten Design ist der 4-Port-USB-Hub ideal für mobile Nutzung geeignet. Verstauen Sie den Hub und den Netzadapter mühelos in Ihrer Laptop-Tasche und erweitern Sie so Ihre Konnektivität auf Reisen.

Nutzen Sie diesen Hub, wenn Sie Ihre neueren USB-C-Peripheriegeräte an Ihren vorhandenen Laptop anschließen müssen. Jetzt können Sie auf Ihr USB-C-Gerät zugreifen und Kosten vermeiden, die Ihnen durch den Kauf eines neueren Laptops mit USB Typ-C-Port entstehen würden.

Die Installation des USB 3.0-Hubs mit eigener Stromversorgung erfolgt schnell und erfordert weder zusätzliche Treiber noch Software. Zudem ist er kompatibel mit nahezu allen Betriebssystemen.

Der HB30A3A1CSFS wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Nutzen Sie den mitgelieferten Netzadapter zum Anschluss und zur Verwendung von USB-Geräten, die zusätzliche Spannung benötigen
- Führen Sie den Hub auf Reisen mit, und schließen Sie überall praktisch jedes USB-Peripheriegerät an
- Perfekt für Heim-, Büro- und Hot Desk-Anwendungen

### Merkmale

- **USB 3.0-HUB MIT 4 ANSCHLÜSSEN:** USB 5 Gbit/s-Host-Laptop Typ A auf 3 x USB-A und 1 x USB-C Anschluss; tragbarer/Desktop-USB-Hub unterstützt USB-Bus oder die eigene Stromversorgung (Netzteil inklusive); USB-A Kabel mit 14,6 cm
- **UNTERSTÜTZT SCHNELLE LADUNG MIT BC 1.2:** Laden Sie bis zu 2,4 A (12 W) an jedem Anschluss bis zu 20 W maximal gemeinsam mit allen angeschlossenen Geräten über das mitgelieferte externe Universalnetzteil mit 5 V 4 A (NA/JP, UK, EU, AU)
- **GESCHWINDIGKEITEN VON BIS ZU 5 Gbit/s:** USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1), das mit allen nachgeschalteten Geräten gemeinsam genutzt wird, unterstützt USB-Sticks, Datenspeichergeräte, Tastaturen, Mäuse, Webkameras und Headsets
- **UMFASSENDE BETRIEBSSYSTEMKOMPATIBILITÄT:** Der USB-Erweiterungshub verfügt über ein treiberloses Setup und unterstützt wichtige Betriebssysteme wie Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS und Android; kompatibel mit USB 2.0/1.1

- STARTECH.COM VORTEIL: IT-Profis entscheiden sich seit über 30 Jahren für StarTech.com; dieser USB 3.0- Hub mit 4 Anschlüssen verfügt über zwei Jahre Garantie von StarTech.com und kostenlosen, mehrsprachigen technischen Support rund um die Uhr an Werktagen in Nordamerika

---

#### Prominence

Garantiebestimmung  
n 2 Years

Description CDW 75 - 1st Line StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub (USB-A) - 3 USB-A & USB-C - Self/Bus Power

---

#### Hardware

USB-C-Geräteanschlüs  
se Ja

USB-C-Hostanschluss Nein

Schnellladeanschlüsse Ja

Ports 4

Schnittstelle USB 3.0

Bustyp USB 3.0

Industrienormen USB Battery Charging Specification Rev. 1.2  
USB 3.0 - Abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1

Chipset-ID Genesys Logic - GL3522

---

#### Leistung

Max.  
Datenübertragungsr  
ate 5 Gbit/s

Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s

---

#### Steckverbinde r

Steckverbindertyp(en) USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig)

USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps)

USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

---

## Software

Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystemunabhängig; erfordert keine zusätzlichen Treiber oder Software
------------------------------	--

## Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB Typ-A-Port - USB 3.0 (5 Gbit/s)
Hinweis	<p>Alle Anschlüsse, einschließlich des USB-C-Anschlusses, unterstützen USB-basierte Videoadapter. Dieser Hub unterstützt nicht den DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode) - nicht-USB-basierte native Videounterstützung über den USB Type-C-Anschluss.</p> <p>Der Hub unterstützt weder den DP Alt-Modus noch Stromversorgung über USB.</p> <p>Beim Anschluss USB-betriebener Geräte an den Hub hängt die abgegebene Ladung sowohl von der Anzahl der angeschlossenen Geräte als auch von der Leistungsaufnahme eines jeden Geräts ab. Der USB-C-Port des Hubs unterstützt keine Ladefunktion.</p>

## Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1 A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	4 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	B
Stromverbrauch	20

## Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Formfaktor	Kompakt
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	5.7 in [14.6 cm]
Produktlänge	1.5 in [38 mm]
Produktbreite	2.9 in [74 mm]
Produkthöhe	0.5 in [13 mm]
Produktgewicht	1.4 oz [39 g]

---

Verpackungsin-  
formationen

Package Length	1.9 in [49 mm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Package Height	5.2 in [13.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	13.3 oz [376 g]

---

Verpackungsin-  
halt

Im Paket enthalten	4-Port-USB 3.0-Hub  Universeller Netzadapter (NA/JP, GB, EU, AU)
--------------------	--

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

