

Hub USB 3.0 à 4 ports - USB-A vers 3x USB-A 1x USB-C - Adaptateur d'alimentation inclus

N° de produit: HB30A3A1CSFS



Voici une méthode simple pour connecter une grande variété de périphériques à votre ordinateur portable. Ce hub USB 3.0 à 4 ports transforme le port USB-A de votre ordinateur portable en trois ports de charge et de synchronisation USB-A (5 Gb/s) et un port USB-C™.

Vous pouvez désormais utiliser le port USB Type-A traditionnel de votre ordinateur portable pour étendre sa connectivité aux périphériques USB Type-C™ les plus récents et pour charger rapidement votre smartphone ou votre tablette.

Ce hub USB 3.0 multiplie vos possibilités de connexion sur le port USB-A de votre ordinateur. (USB 3.0 est synonyme de USB 3.1 Gen 1.) Il comporte trois ports USB-A et un port USB-C. Vous êtes ainsi toujours en mesure de connecter des périphériques USB courants tout en anticipant les futurs périphériques USB Type-C.

C'est la méthode idéale pour connecter votre nouvel appareil USB-C au port USB-A traditionnel de votre ordinateur portable.

Les trois ports de charge rapide de ce hub vous garantissent un smartphone et une tablette complètement rechargés et prêts à servir à tout moment. Chaque port USB-A prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2 pour vous permettre de charger et de synchroniser jusqu'à trois appareils simultanément. (L'efficacité du chargement dépend du nombre d'appareils branchés et de la puissance que chacun d'entre eux nécessite. Le port USB-C du hub ne prend pas en charge la fonction de charge.)

Ce hub USB auto-alimenté est livré avec un adaptateur d'alimentation externe pour prendre en charge les appareils USB énergivores, tels que les disques externes et boîtiers grande capacité qui nécessitent une puissance supérieure à celle fournie par un simple port USB. Vous pouvez installer ce concentrateur USB 3.0 quasiment partout grâce à son faible encombrement, notamment dans les environnements de bureau partagé et BYOD (Apportez votre propre appareil) où il s'intégrera

parfaitement.

Compact et léger, ce concentrateur USB à 4 ports est dédié à la mobilité. Glissez simplement le concentrateur et l'adaptateur d'alimentation dans la sacoche de votre ordinateur portable pour étendre votre connectivité pendant vos déplacements.

Ce hub vous permet de connecter des périphériques USB-C de dernière génération à votre ordinateur portable. Vous pouvez désormais accéder à votre périphérique USB-C sans avoir à investir dans un nouvel ordinateur portable équipé d'un port USB Type-C.

Ce concentrateur USB 3.0 auto-alimenté s'installe rapidement sans aucun pilote ni logiciel supplémentaire. Il est compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation.

Le modèle HB30A3A1CSFS bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Connectez et utilisez des appareils USB nécessitant davantage de puissance à l'aide de l'adaptateur d'alimentation fourni
- Emportez ce hub lors de vos déplacements et branchez pratiquement tous vos périphériques USB, où que vous vous trouviez
- Idéal à la maison, au bureau ainsi que dans les espaces de bureaux partagés

### Spécifications techniques

- HUB USB 3.0 À 4 PORTS: hôte USB Type-A 5 Gbit/s vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C; hub USB portable/de bureau alimenté par bus USB ou autonome (adaptateur secteur inclus); câble USB-A de 14,6 cm connecté
- CHARGE RAPIDE AVEC BC 1.2: l'adaptateur secteur universel externe 5V 4A inclus (NA/JP, UK, EU, AU) fournit jusqu'à 2,4 A (12 W) sur n'importe quel port avec un maximum de 20 W partagé entre tous les périphériques connectés
- VITESSES JUSQU'À 5 Gbit/s : USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1) partagé avec tous les périphériques en aval ; prend en charge les clés USB, les disques externes, les claviers, les souris, les webcams et les casques
- COMPATIBILITÉ AVEC DE NOMBREUX SYSTÈMES D'EXPLOITATION : le hub USB profite d'une configuration sans pilote et prend en charge les principaux systèmes d'exploitation comme Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS et Android; compatible USB 2.0/1.1

- L'AVANTAGE STARTECH.COM : choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans, ce hub USB 3.0 4 ports bénéficie d'une garantie de 2 ans et de l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 5 j/7

---

#### Matériel

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Politique de garantie   | 2 Years   |
| Port(s) appareil USB-C  | Oui   |
| Connexion hôte USB-C    | Non   |
| Port(s) à charge rapide | Oui   |
| Nombre de ports         | 4   |
| Interface               | USB 3.0   |
| Type de bus             | USB 3.0   |
| Normes de l'industrie   | Spécification de charge de pile USB rév. 1.2<br>USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1 |
| ID du chipset           | Genesys Logic - GL3522  |

---

#### Performance

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Vitesse max. de transfert de données | 5 Gbit/s         |
| Type et débit                        | USB 3.0 - 5 Gb/s |

---

#### Connecteur(s)

|                     |   |
|---------------------|---|
| Types de connecteur | USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches)<br>USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)<br>USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) |
|---------------------|---|

---

#### Logiciel

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Compatibilité système d'exploitation | Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis |
|--------------------------------------|---|

---

#### Notes spéciales / Configuration

|                   |   |
|-------------------|---|
| Configurations du | Port USB Type-A disponible - USB 3.0 (5 Gb/s) |
|-------------------|---|

## ystème et du câblage

Remarque Tous les ports acceptent les adaptateurs vidéo USB, y compris le port USB-C. Ce hub ne prend pas en charge le mode Alternatif DisplayPort - prise en charge vidéo native non-USB sur le port USB Type-C.

Le hub ne prend pas en charge le mode DP Alt ni USB Power Delivery.

Lorsque les appareils alimentés par USB sont connectés au concentrateur, la capacité de charge dépend du nombre d'appareils branchés et de la puissance que chacun d'entre eux nécessite. Le port USB-C du concentrateur ne prend pas en charge la fonction de charge.

---

## Alimentation

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Adaptateur d'alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus |
| Tension d'entrée                 | 100 - 240 AC              |
| Courant d'entrée                 | 1 A                       |
| Tension de sortie                | 5 DC                      |
| Courant de sortie                | 4 A                       |
| Center Tip Polarity              | Positif                   |
| Type de prise                    | B                         |
| Consommation électrique          | 20                        |

---


## Conditions environnementales

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Température de fonctionnement | 0°C to 60°C (32°F to 140°F)                     |
| Température de stockage       | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)                   |
| Humidité                      | Humidité relative de 0~90 % (sans condensation) |

---

## Caractéristiques physiques

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | Noir |
|---------|------|



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Type                | Compact          |
| Type de boîtier     | Plastique        |
| Longueur de câble   | 5.7 in [14.6 cm] |
| Longueur du produit | 1.5 in [38 mm]   |
| Largeur du produit  | 2.9 in [74 mm]   |
| Hauteur du produit  | 0.5 in [13 mm]   |
| Poids du produit    | 1.4 oz [39 g]    |

---

Informations  
d'emballage

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Package Length | 1.9 in [49 mm]   |
| Package Width  | 6.5 in [16.5 cm] |
| Package Height | 5.2 in [13.1 cm] |
| Poids brut     | 13.3 oz [376 g]  |

---

Contenu du paquet

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Inclus dans le paquet | Hub USB 3.0 4 ports  |
|                       | Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / AU) |

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

