

4 Port USB 3.0 Hub - USB Type-A Hub met 1x USB-C & 3x USB-A (SuperSpeed 5Gbps)  
- Mini USB 3.1/3.2 Gen 1 BC 1.2 Charging Hub met Power Adapter of USB Gevoed

Productcode: HB30A3A1CSFS



Hier is een eenvoudige manier om een breed scala aan randapparaten op uw laptop aan te sluiten. Deze 4-poorts USB 3.0 hub verandert de USB-A poort van uw laptop in drie USB-A oplaad- en synchronisatiepoorten (5 Gbps) en één USB-C™ poort.

Nu kunt u de traditionele USB Type-A poort van uw laptop gebruiken om uw connectiviteit uit te breiden, uw smartphone of tablet snel op te laden en uw nieuwere USB Type-C™ apparaat op uw laptop aan te sluiten.

Met deze USB 3.0 hub kunt u uw USB-aansluitopties uitbreiden via de USB-A poort van uw computer. (USB 3.0 is ook bekend als USB 3.1 Gen 1.) Deze hub beschikt over drie USB-A poorten en één USB-C poort, waardoor u nu traditionele USB-apparaten kunt blijven aansluiten en ook al voorbereid bent op de aansluiting van USB Type-C apparaten in de toekomst.

Het is de ideale manier om uw nieuwe met USB-C uitgeruste apparaat op de traditionele USB-A poort van uw laptop aan te sluiten.

Met drie snellaadpoorten kan deze hub ervoor zorgen dat uw tablets en smartphones opgeladen en gebruiksklaar zijn wanneer u deze nodig hebt. Elke USB-A poort ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie 1.2, zodat u tot drie apparaten tegelijkertijd kunt opladen en synchroniseren. (Het beschikbare laadvermogen hangt af van het aantal aangesloten apparaten en de door elk apparaat opgenomen stroom. De USB-C poort van de hub ondersteunt opladen niet.)

Deze (self powered) USB hub wordt geleverd met een externe voedingsadapter ter ondersteuning van stroomvretende USB-apparaten, zoals grotere externe harde schijven en behuizingen, die meer vermogen vereisen dan USB alleen kan bieden. U kunt de veelzijdige USB 3.0 hub bijna overal installeren, omdat hij minimale ruimte op een bureau inneemt, en dus bij uitstek geschikt is voor hotdesk of BYOD (Bring Your Own Device) omgevingen.

Dankzij het compacte en lichtgewicht design is de 4-poorts USB hub ook ideaal voor mobiel gebruik. U kunt de hub en voedingsadapter gewoon in uw laptop steken om uw connectiviteit uit te breiden als u reist.

Deze hub is een handig hulpmiddel voor het aansluiten van uw nieuwere USB-C randapparaten op uw bestaande laptop. Nu hebt u toegang tot uw USB-C apparaat, en bespaart u de kosten van de aanschaf van een nieuwere laptop met een USB Type-C poort.

De USB 3.0 hub kan snel worden geïnstalleerd, zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn, en is compatibel met bijna alle besturingssystemen.

De HB30A3A1CSFS wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Gebruik en sluit USB-apparaten aan die extra voeding vereisen, met de meegeleverde voedingsadapter
- Neem de hub mee als u op reis bent, en sluit vrijwel elk USB-randapparaat aan waar u ook heen gaat
- Perfect voor thuis, op kantoor en in hotdesk omgevingen

### Eigenschappen

- **4-PORT GEVOEDE USB 3.0 HUB:** USB 5 Gbps Type-A host laptop naar 3x USB-A & 1x USB-C; USB Hub wordt gevoed via USB Bus of externe Power Adapter (meegeleverd); 15 cm USB-A kabel
- **SNEL OPLADEN MET BC 1.2:** Met behulp van de meegeleverde externe 5V 4A universele voedingsadapter kan elke USB poort individueel tot 2,4 A (12 W) leveren met een totaal maximaal gedeeld vermogen van 20 W tussen alle aangesloten apparaten
- **SNELHEDEN TOT 5 Gbps:** USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1) gedeeld met alle downstream apparaten; ondersteunt USB Sticks, externe drives, toetsenborden, muizen, webcams, headsets
- **BREDE OS COMPATIBILITEIT:** USB hub kan zonder drivers worden geïnstalleerd en ondersteunt de belangrijkste besturingssystemen waaronder Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS en Android; compatibel met USB 2.0/1.1
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze 4-port USB 3.0 hub heeft 2 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

---

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Ja
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Ja
Poorten	4
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	Genesys Logic - GL3522

---

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s

---

Connector(en)

Type connector(en)	USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) USB Type-C (24-polig) USB 3.0 USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
--------------------	--

---

Software

Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
--------------------	--

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-A poort - USB 3.0 (5 Gbps)
----------------------------	---



**Notitie** Alle poorten ondersteunen USB-videoadapters inclusief de USB-C poort. Deze hub ondersteunt geen DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode) - niet-USB native video-ondersteuning via de USB Type-C poort.

De hub ondersteunt geen DP Alt Mode of USB-voeding.

Wanneer via USB opgeladen apparaten op de hub worden aangesloten, hangt het beschikbare laadvermogen af van het aantal aangesloten apparaten en de hoeveelheid stroom dat door elk apparaat wordt afgenomen. De USB-C poort van de hub ondersteunt opladen niet.

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	4 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	B
Vermogensopname	20

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Compact
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	5.7 in [14.6 cm]



Lengte product	1.5 in [38 mm]
Breedte product	2.9 in [74 mm]
Hoogte product	0.5 in [13 mm]
Gewicht product	1.4 oz [39 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	1.9 in [49 mm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Package Height	5.2 in [13.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	13.3 oz [376 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4-poorts USB 3.0-hub universele voedingsadapter (N-A/JP, GB, EU, AU)
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

