

4 Port USB 3.0 Hub - USB-A naar 4x USB 3.0 Type-A met 1x On/Off Switch per Poort - SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) - USB Bus Powered - Compact - 25cm Kabel

Productcode: HB30A4AIB



Deze draagbare USB 3.2 Gen 1 hub is een eenvoudige manier om vier USB 3.2 Gen 1 Type-A poorten aan uw laptop toe te voegen, met individuele voedingsschakelaars om energie te besparen. De USB poort expander kan eenvoudig in de USB Type-A poort van uw laptop worden gestoken. En busvoeding zorgt voor eenvoudige mobiliteit.

Gebruik uw bestaande USB 3.2 Gen 1 apparaten zoals flashdrives, muis, toetsenbord en externe harde schijven. De 4-poorts USB 3.2 Gen 1 hub breidt de USB Type-A poort van uw computer uit tot vier USB 3.2 Gen 1 (Type-A) poorten en is neerwaarts compatibel met uw oudere USB 2.0 apparaten.

Elke poort van de USB 3.2 Gen 1 hub heeft zijn eigen voedingsschakelaar, zodat u apparaten kunt uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt. Dit betekent dat u het energieverbruik van uw USB apparaten beter kunt beheren, zonder het apparaat of de kabel fysiek los te koppelen.

Dankzij zijn compact en lichtgewicht design is deze hub bij uitstek geschikt voor mobiliteit. De veelzijdige USB naar USB hub is voorzien van busvoeding, zodat geen externe voedingsadapter nodig is. U kunt lichter reizen omdat u minder kabels hoeft mee te nemen.

De 4-poorts USB 3.2 Gen 1 hub wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u deze op uw laptop aansluit, zodat u in slechts enkele seconden aan de slag kunt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Neem de hub met u mee op reis om uw USB apparaten aan te sluiten
- Schakel niet-gebruikte poorten uit wanneer u stroomvretende USB apparaten gebruikt
- Perfect voor kantoor, thuishandkantoor en bring-your-own-device omgevingen

Eigenschappen

- 4-PORT USB 3.2 Gen 1 HUB: Voeg 4x USB-A poorten met individuele switches toe aan een USB-A laptop met behulp van deze USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) hub met busvoeding; 4,5 W gedeeld met downstream apparaten
- AFZONDERLIJKE POORT SWITCHES: aan/uit-knop (met LED's) per USB poort voor in-/uitschakelen van vermogen/data zodat u energie kan besparen wannneer u SSD's/USB Sticks/webcams/headsets/.. niet gebruikt
- BEHEER VERMOGEN EN RESET: Met de poort switches kunt u specifieke apparaten voeden en in-/uitschakelen zonder deze fysiek te moeten loskoppelen, waardoor u slijtage van de USB-poort vermijdt
- COMPACT EN MOBIEL: Een lichtgewicht USB 3.2 Gen 1 hub met busvoeding in een zwarte kunststof behuizing, 25 cm lange vaste USB-A hostkabel en kleine vormfactor [85 mm x 35 mm x 1,9 cm]
- BREDE COMPATIBILITEIT: USB-A laptop hub is OS onafhankelijk en kan zonder drivers worden geïnstalleerd; Compatibel met Windows, macOS, Linux, Chrome OS en Android evenals USB 3.2 Gen 1/2.0 apparaten

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	4
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

	Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Industriestandaarden	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL817
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
	MTBF	841.302 uur
Connector(en)		
	Type connector(en)	4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-A poort - USB 3.0 (5 Gbps)
		De totaal beschikbare voedingsuitvoer van de HB30A4AIB is gebaseerd op het beschikbare invoervermogen en wordt gedeeld tussen alle stroomafwaarts gerichte poorten.
Indicatoren		
	LED-indicatoren	4 - Poortvoeding
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Ingangsspanning	5V DC

	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	20~80% RV (Niet condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Vormfactor	Compact
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	9.8 in [250 mm]
	Lengte product	3.3 in [8.5 cm]
	Breedte product	1.4 in [3.5 cm]
	Hoogte product	0.8 in [1.9 cm]
	Gewicht product	1.5 oz [43.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.9 in [17.4 cm]
	Package Width	5.7 in [14.6 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.8 oz [108.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - hub
		1 - Quick-Start Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.