

## Soporte de Techo para TV - Mástil de 3,5' a 5'

ID del Producto: FLATPNLCEIL



Este soporte de TV para techo admite televisores compatibles con VESA, de 32" a 75" de tamaño, con capacidad de hasta 50kg de peso. Ahorra espacio tanto en la pared, como en el suelo, ya que le permite instalar de forma colgante su televisor LCD, LED o plasma de pantalla plana desde el techo, en un lugar en que destaque.

Resulta ideal para su uso en salas de juntas de empresas, vestíbulos, zonas de entrada, restaurantes, bares y espacios de reunión en general.

Gracias al mástil telescópico, el soporte para TV le permite colgar desde el techo una pantalla, a la distancia que desee. Esto funciona bien con un amplio rango de alturas del techo. El mástil de acero se puede extender de 1060mm a 1560mm, además de permitir una elevación total (extensión de la altura) de 500mm.

El soporte de TV de pantalla plana está diseñado para ajustarse a una amplia gama de tipos de techos. El televisor se puede inclinar, a fin de ajustarlo para que se adapte a casi cualquier tipo de techo y facilitar la visualización a nivel, incluso los techos inclinados (hasta 60°) o techos horizontales (planos).

Puede ajustar su televisor para situarlo al ángulo de visualización más conveniente, inclinandolo hasta -25 grados hacia abajo, a fin de facilitar su visibilidad. Además, el soporte de total movimiento le permite girar su pantalla alrededor del mástil, entre +180 a -180 grados, sin que se requieran herramientas.

Solo tiene que insertar los enganches integrados de los soportes verticales a la parte trasera de su TV. Una vez instalados, podrá colgar su televisor de forma segura desde el soporte del techo. Ajustes de nivelación predeterminados garantizan la posición ideal al colgar el soporte.

Producto avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Cuelgue su TV desde el techo, para facilitar su visualización
- Ideal para salas de juntas, vestíbulos, entradas, espacios de reunión, aulas de clases
- Mantenga a sus visitantes informados y entretenidos

### Características

- Instale su televisor de pantalla plana (32" a 75") colgando del techo y ahorre espacio
- Extensión mínima-máxima de la longitud del mástil de 1060 a 1560mm
- El soporte de TV para techo gira entre +60 y -60 grados, a fin de ajustarse a alturas de techo inclinadas o al ras
- Instalación que permite total movimiento de la pantalla, con giro entre +180 / -180 grados alrededor del mástil, así como inclinación hacia abajo de hasta -25 grados, sin que se requieran herramientas
- Fácil configuración, gracias al diseño de enganche y montaje
- Soporte universal colgante de techo para TV, compatible con las marcas LG, Samsung, Sony, Sharp, entre otras (destornilladores/espaciadores incluidos) y patrones de agujeros de placas VESA 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

---

#### Hardware

|  |               |
|--|---------------|
| Política de Garantía                   | 5 Years       |
| Montaje en Pared                       | No            |
| Gestión de cables                      | Sí            |
| Número de pantallas admitidas          | 1             |
| Opciones de Montaje                    | Ceiling Mount |
| Patrón(es) VESA de agujeros de montaje | 200x200 mm    |

200x300 mm  
200x400 mm  
300x200 mm  
300x300 mm  
400x200 mm  
400x300 mm  
400x400 mm  
600x200 mm  
600x300 mm  
600x400 mm

---

Rendimiento

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Especificaciones Generales   | Ajuste de nivel postinstalación: +/-3&deg |
| Capacidad de Carga           | 110.5 lb [50 kg]                          |
| Tamaño mínimo de la pantalla | 32in                                      |
| Tamaño máximo de la pantalla | 75"                                       |
| Video Wall                   | No  |
| Fits Curved Display          | Sí  |
| Ajuste de la altura          | Sí  |
| Minimum Height               | 3.5 ft [1.1 m]                            |
| Altura máxima                | 5.1 ft [1.6 m]                            |
| Inclinación                  | +0° / -25°                                |
| Giro / Pivotación            | +180° a -180°                             |
| Rotación de la pantalla      | 360°                                      |

Anti-theft No

---

Características Físicas

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Color                 | Negro             |
| Tipo de Gabinete      | Acero             |
| Longitud del Producto | 26.8 in [68.0 cm] |
| Ancho del Producto    | 5.5 in [14.0 cm]  |
| Altura del Producto   | 5.8 ft [1.8 m]    |
| Peso del Producto     | 13.2 lb [6.0 kg]  |

---

Información de la Caja

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Longitud de la Caja         | 37.1 in [94.2 cm] |
| Ancho de la Caja            | 12.3 in [31.2 cm] |
| Altura de la Caja           | 5.7 in [14.6 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 17.3 lb [7.8 kg]  |

---

Contenido de la Caja

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Incluido en la Caja | soporte y mástil para techo |
|                     | mástil de extensión         |
|                     | soportes verticales         |
|                     | soporte horizontal          |
|                     | tuercas                     |
|                     | Tuercas                     |
|                     | llave M13                   |
|                     | Llave Allen M5              |
|                     | plantilla de montaje        |



Tornillos M5x14mm

Tornillos M6x14mm

Tornillos M8x30mm

Tornillos M6x30mm

Tornillos M8x50mm

Arandelas

espaciadores cortos

espaciadores largos

tornillos de 6,3x55mm

anclajes para hormigón

arandelas planas

Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

