

4 Port USB 3.0 Hub - USB-A naar 4x USB-A - SuperSpeed 5Gbps Mini USB 3.2 Gen 1 Type-A Hub - USB Busgevoed - Laptop/Desktop USB Hub met lange 28cm kabel & Kabelmanagement

Productcode: HB30AM4AB



Met deze 4-poorts USB hub kunt u vier SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) randapparaten op uw USB-A laptop of computer aansluiten; de ideale oplossing voor het toevoegen van USB-poorten aan een apparaat met een beperkt aantal USB-poorten. Het is voorzien van een kabelmanager, waardoor u de geïntegreerde kabel voor eenvoudige mobiliteit kunt opbergen.

Met deze USB hub kunt u vier USB-A apparaten op één USB-A poort van uw hostapparaat aansluiten. De USB Type-A hub verdeelt het 4,5 (5 V/900 mA) vermogen tussen de aangesloten apparaten, waardoor het de ideale oplossing is voor de aansluiting van SSD's/thumbdrives, dataopslagapparaten, toetsenborden, muizen, webcams en USB headsets. De USB hub is neerwaarts compatibel met USB 2.0 (480 Mbps).

Met een duurzame en lichtgewicht kunststof behuizing en een slank kabelmanagementsysteem is deze USB hub de perfecte reisgezel voor uw laptop. Omdat de hub weinig ruimte in beslag neemt, kunt u deze gemakkelijk in uw laptoptas opbergen, terwijl de kabelmanager vasthaken voorkomt en dus eenvoudige toegang garandeert. De USB hub wordt via de bus gevoed zodat u geen grote externe voedingsadapter nodig heeft.

De USB hub is onafhankelijk van het besturingssysteem en wordt dus op een groot aantal besturingssystemen ondersteund waaronder Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS en Android. De vaste hostkabel is 28 cm lang, lang genoeg om eenvoudig in elk werkstation te worden geïntegreerd en om uw hostapparaat te bereiken, wanneer het op een laptopstandaard wordt geplaatst. De USB-A hostaansluiting is geschikt voor elke USB Type-A laptop of 2-in-1, zoals Surface Pro 7, Surface Book, MacBook, XPS of X1 Carbon.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit SSD's/thumbdrives, dataopslagapparaten, toetsenborden, muizen, webcams en USB headsets aan op uw USB-A computer
- Berg hem op in uw laptopzak terwijl u reist

Eigenschappen

- **4-POORTS USB 3.2 Gen 1 HUB:** Breid de connectiviteit van een USB-A laptop of desktop pc uit door toevoeging van 4x USB-A poorten met deze USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbps hub; ondersteunt USB 3.2 Gen 1/2.0 apparaten
- **GEORGANISEERD EN DRAAGBAAR:** Compacte USB-A hub met verborgen kabelmanagement om kabelwarboel in laptoptassen of zakken te voorkomen; lichtgewicht reishub met duurzame kunststof behuizing, 28 cm vaste USB-A kabel, ideaal voor gebruik op kantoor of in een thuishkantoor
- **USB HUB MET BUSVOEDING:** USB Type-A hub met snelheden tot 5 Gbps en tot 4,5 W gedeeld vermogen; afhankelijk van het vermogen van uw computer; ondersteunt SSD's/thumbdrives, dataopslagapparaten, toetsenborden, muizen, webcams, headsets
- **COMPATIBILITEIT:** Onafhankelijk van het besturingssysteem, geschikt voor Windows, macOS, Linux, Chrome OS; lange hostkabel voor USB-A laptops op standaarden of 2-in-1's (Dell XPS, Microsoft Surface Pro & Laptop, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, HP EliteBook, Chromebooks)
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de keuze van IT-professionals; deze expander hub met meerdere USB-A poorten heeft 2 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee

Poorten	4
Interface	USB 3.2 Gen 1
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industriestandaarden	USB 3.2 - Neerwaarts compatibel met USB 3.1, 3.0, 2.0 en 1.1
Chipsetcode	Realtek - RTS5411E

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk
--------------------	---------------------------------

Voeding

Voedingsbron	Busvoeding
Ingangsspanning	5V DC
Uitgangsspanning	5 DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & space grijs
-------	---------------------

Vormfactor	Compact
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	11.0 in [28 cm]
Lengte product	5.3 in [13.5 cm]
Breedte product	2.0 in [5.0 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
Gewicht product	2.8 oz [80.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.7 in [14.5 cm]
Breedte Verpakking	6.9 in [17.6 cm]
Hoogte Verpakking	1.3 in [3.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.6 oz [160.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB Hub
-------------	-------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.