

Hub USB-C à 2 ports avec Power Delivery - USB-C vers USB-A et USB-C - Hub USB 3.0

N° de produit: HB30C1A1CPD



Connectez votre ordinateur portable USB-C™ à l'aide d'une station d'accueil USB 3.0 de Type-A pour ordinateur portable avec prise en charge de Power Delivery. L'adaptateur USB vers USB-C vous permet de convertir votre station d'accueil USB 3.0 pour ordinateur portable afin de connecter un ordinateur portable USB-C, MacBook ou MacBook Pro. De plus, l'adaptateur prend en charge le rechargement de l'ordinateur portable afin que ce dernier soit toujours branché et rechargé lorsqu'il est connecté grâce à l'adaptateur d'alimentation de votre ordinateur portable USB-C.

Profitez des mêmes fonctionnalités de poste de travail auxquelles vous vous êtes habitué sans avoir à remplacer votre station d'accueil USB 3.0 par une station d'accueil USB-C. Il vous suffit de connecter l'adaptateur USB-C à votre ordinateur portable grâce au câble USB-C intégré puis d'utiliser un câble USB 3.0 (Type-A) afin de connecter l'adaptateur à votre station d'accueil USB 3.0.

En plus, vous pouvez brancher et recharger les ordinateurs portables compatibles USB-C grâce à un adaptateur d'alimentation USB Type-C™ qui se connecte sur le port USB-C de l'adaptateur. L'adaptateur prend en charge la spécification USB Power Delivery 2.0 jusqu'à 60 W.

L'adaptateur est également parfait pour connecter les appareils USB 3.0 d'ancienne génération, tels que votre disque dur externe, à un ordinateur portable USB-C plus récent. Désormais, vous pouvez avoir accès aux contenus de vos appareils actuels tout en évitant les dépenses liées à l'achat d'un nouvel appareil USB-C.

L'option Power Delivery permettant de recharger votre ordinateur portable peut également être utilisée dans cette configuration. Il vous suffit de connecter l'adaptateur à un adaptateur d'alimentation USB-C via le port USB-C disponible.

Prolongez la durée de vie de vos appareils USB 3.0 et tirez parti des nouveaux appareils équipés d'un port USB-C.

Ce hub USB 3.0 multiplie vos possibilités de connexion USB sur le port USB-C de votre ordinateur. Il comporte un port USB-A et un port USB-C. Vous êtes ainsi en mesure de connecter des périphériques

USB conventionnels et des périphériques USB-C plus récents sur votre ordinateur portable équipé de ports USB-C.

Le modèle HB30C1A1CPD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez votre MacBook Pro, MacBook ou tout autre ordinateur portable USB-C à une station d'accueil USB 3.0 pour ordinateur portable avec prise en charge de Power Delivery
- Connectez des appareils USB 3.0 d'ancienne génération à votre ordinateur portable USB-C
- Alimentez simultanément l'adaptateur et votre ordinateur portable, à l'aide de l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable
- Étendez les options de connexion de votre ordinateur portable USB-C en ajoutant un port USB-A en plus du port USB-C
- Emportez l'adaptateur dans tous vos déplacements et connectez n'importe quel périphérique USB, où que vous soyez
- Parfaitement adapté au domicile, au bureau, aux bureaux partagés et aux environnements BYOD (Apportez votre propre appareil) et CYOD (Choisissez votre propre appareil)

Spécifications techniques

- Convertissez une station d'accueil USB 3.0 en une station d'accueil USB-C pour ordinateur portable
- Prise en charge de la spécification USB Power Delivery 2.0 (jusqu'à 60 W) pour alimenter et charger votre MacBook Pro ou votre ordinateur portable lorsque le hub est connecté à l'adaptateur d'alimentation USB-C de l'ordinateur portable
- Connectez des appareils USB 3.0 d'ancienne génération, tels que des disques durs externes, à votre ordinateur portable USB-C

- Design léger et compact pour une portabilité maximale
- Compatibilité multiplateforme universelle pour une installation rapide et facile, avec la prise en charge native de la plupart des systèmes d'exploitation (Windows, macOS, Chrome OS, Linux)
- Installation plug-and-play, prise en charge de l'échange à chaud et du hot-plugging
- Le câble intégré présente un connecteur USB-C réversible, de petite taille et est compatible avec les ports de données Thunderbolt 3

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Port(s) appareil USB-C	Oui
Connexion hôte USB-C	Oui
Nombre de ports	2
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Normes de l'industrie	USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
ID du chipset	VIA/VLI - VL101 VIA/VLI - VL813

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
MTBF	477,750 hours

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s) (pour garantir l'alimentation et le chargement de votre ordinateur portable, le port USB-C de votre ordinateur hôte doit prendre en charge la spécification USB Power Delivery 2.0) Facultatif : Adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable)
Remarque	Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable hôte prend en charge USB Power Delivery 2.0. Le hub peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté au hub, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte. L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s.

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
Power Delivery	60W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Humidité	Humidité relative de 40%~50%

Caractéristiques physiques

Couleur	Silver & Black
Type	Compact

Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	9.8 in [250 mm]
Longueur du produit	11.5 in [29.3 cm]
Largeur du produit	1.7 in [4.4 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Poids du produit	0.8 oz [22.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	1.2 in [3.0 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	3.9 in [10.0 cm]
Poids brut	2.5 oz [72.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Concentrateur USB 3.0
	1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis