

USB-C adapter met Power Delivery - USB-C naar USB-A en USB-C - USB 3.0

Product ID: HB30C1A1CPD



Dock uw USB-C laptop met behulp van een USB 3.0 Type-A laptop docking station, met extra ondersteuning van Power Delivery. Met deze USB naar USB-C adapter kunt u uw USB 3.0 laptop docking station converteren om verbinding te maken met een USB-C laptop, MacBook of MacBook Pro. Bovendien kunt u hiermee uw laptop voeden, zodat uw laptop tijdens het docken opgeladen blijft, via de USB-C voedingsadapter van uw laptop.

Geniet van dezelfde werkplekfunctionaliteit waaraan u gewend bent geraakt, zonder uw USB 3.0 docking station te moeten vervangen door een USB-C dock. Sluit de USB-C adapter aan op uw laptop met de geventileerde USB-C kabel, en gebruik dan een USB 3.0 (Type-A) kabel om de adapter op uw bestaande USB 3.0 docking station aan te sluiten.

Bovendien kunt u compatibele USB-C laptops voeden en opladen met een USB Type-C voedingsadapter, die via de USB-C poort van de adapter wordt aangesloten. De adapter ondersteunt USB Power Delivery 2.0 tot 60 W.

De adapter is ook ideaal voor het aansluiten van oudere USB 3.0 apparaten, zoals uw bestaande externe harde schijf, op een nieuwere USB-C laptop. Nu hebt u toegang tot uw huidige apparaten en bespaart u de kosten van een upgrade naar nieuwere USB-C apparaten.

In deze configuratie kan ook de Power Delivery-optie worden gebruikt voor het opladen van een laptop. Sluit de adapter gewoon aan op een USB-C voedingsadapter via de beschikbare USB-C poort.

Verleng de levensduur van uw huidige USB 3.0 apparaten en profiteer van nieuwere apparaten met USB-C.

Met deze USB 3.0 adapter kunt u uw USB-aansluitopties uitbreiden via de USB-C poort van uw computer. De adapter beschikt over n USB-A poort en n USB-C poort, zodat u traditionele USB-apparaten en nieuwere USB-C apparaten op uw USB-C laptop kunt aansluiten.

De HB30C1A1CPD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Neem de adapter mee op reis, en sluit vrijwel elk USB-randapparaat aan waar u ook heen gaat
- Perfect voor thuis, op kantoor, hot desks en BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) omgevingen
- Sluit uw MacBook Pro, MacBook of andere USB-C laptop aan op een USB 3.0 laptop docking station met ondersteuning van Power Delivery
- Sluit oudere USB 3.0 apparaten aan op uw USB-C laptop
- Voed tegelijkertijd zowel de adapter als uw laptop via de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop
- Breid de aansluitmogelijkheden van uw USB-C laptop uit door toevoeging van een USB-A poort naast uw USB-C poort

Features

- Ondersteunt USB Power Delivery 2.0 (tot 60 W) om uw Macbook Pro of laptop te voeden en op te laden via de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop
- Lichtgewicht en een compact design, voor maximale mobiliteit
- Universeel, met meerdere platforms compatibel, snel en eenvoudig te installeren en native ondersteuning van de meeste besturingssystemen (Windows, macOS, Chrome OS, Linux)
- Plug & play en ondersteunt hot-swapping of hot-plugging
- De geventeerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C connector en is compatibel met Thunderbolt 3 datapoorten
- Converteer een USB 3.0 docking station in een USB-C laptop docking station
- Sluit oudere USB 3.0 apparaten, zoals een externe harde schijf, aan op uw USB-C laptop

Hardware	Warranty	2 Years
	USB-C apparaat poort(en)	Yes
	USB-C hostverbinding	Yes
	Poorten	2
	Interface	USB 3.0
	Bus type	USB 3.0
	Industriestandaarden	USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL101
		VIA/VLI - VL813
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	MTBF	477,750 hours

Connector(en)	Type connector(en)	USB Type-C (24 pin) USB 3.0 (5Gbps)
	Type connector(en)	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Type connector(en)	USB Type-C (24 pin) USB 3.0 (5Gbps)
Software	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps) (om te zorgen dat de hub uw laptop voedt en oplaadt, moet de USB-C poort van uw host laptop USB Power Delivery 2.0 ondersteunen)
	Systeem- en kabelvereisten	Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)
	Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Controleer of de USB-C poort van uw host laptop USB Power Delivery 2.0 ondersteunt
	Notitie	De hub kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt, als er een voedingsadapter is aangesloten op de hub, echter geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.
	Notitie	USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.
Voeding	Inclusief voedingsadapter	USB-Powered
	Power Delivery	60W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0C to 70C (32F to 158F)
	Opslagtemperatuur	-10C to 55C (14F to 131F)
	Vochtigheid	40%~50% RV
Fysieke eigenschappen	Kleur	Silver & Black
	Vormfactor	Compact
	Type behuizing	Plastic
	Kabellengte	9.8 in [2.5 cm]
	Lengte product	11.5 in [2.9 cm]
	Breedte product	1.7 in [43.500 mm]
	Hoogte product	0.4 in [10.500 mm]
	Gewicht product	0.8 oz [22.000 g]
Verpakkingsinf	Package Length	1.2 in [30.000 mm]

ormatie

Package Width	6.7 in [1.7 cm]
Package Height	3.9 in [100.000 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.5 oz [72.000 g]

Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	USB 3.0 Hub
	Meegeleverd	verkorte handleiding

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

