

USB till USB-C-adapter med Power Delivery - USB-C till USB-A och USB-C - USB 3.0

Produkt ID: HB30C1A1CPD



Docka din USB-C™ bärbara dator med en USB 3.0 Type-A dockningsstation för bärbara datorer som dessutom har Power Delivery. Med denna USB till USB-C-adapter kan du konvertera din USB 3.0 bärbara dockningsstation för anslutning till en USB-C-bärbar dator, MacBook eller MacBook Pro, med extra laddningsstöd för bärbar dator så att du kan ladda datorn under dockning med den bärbara datorns USB-C-strömadapter.

Fortsätta arbeta vid din arbetsstation som du brukar utan att behöva byta ut din USB 3.0 dockningsstation mot en USB-C-docka. Anslut USB-C-adaptern till din bärbara dator med hjälp av den inbyggda USB-C-kabeln och använd sedan en USB 3.0 (Type-A) -kabel för att ansluta via adaptern till din nuvarande USB 3.0-dockningsstation.

Dessutom kan du strömma och ladda kompatibla USB-C bärbara datorer med en USB Type-C™ strömadapter som ansluts via adapterns USB-C-port. Adaptern stödjer USB Power Delivery 2.0 upp till 60 W.

Adaptern är också perfekt för anslutning av äldre USB 3.0-enheter, till exempel din nuvarande externa hårddisk, till en nyare USB-C bärbar dator. Få åtkomst till dina nuvarande enheter och slipp kostnaden för att uppgradera till nya USB-C-enheter.

Power Delivery-alternativet för att ladda en bärbar dator kan också användas i den här konfigurationen. Anslut enkelt adaptern till en USB-C-strömadapter via den tillgängliga USB-C-porten.

Ge dina befintliga USB 3.0-enheter längre livslängd och utnyttja nyare enheter med USB-C.

Med denna USB 3.0-hubb får du fler USB-anslutningsmöjligheter med hjälp av USB-C-porten på din dator. Den har en USB-A-port och en USB-C-port så att du kan ansluta traditionella USB-enheter samt nyare USB-C-enheter till din bärbara USB-C-dator.

HB30C1A1CPD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Bär med dig adaptern på resan och anslut virtuellt till i stort sett vilken USB-enhet som helst.
- Perfekt för hemmet, kontoret, hot-desk, BYOD-miljöer (Bring Your Own Device) och CYOD-miljöer (Choose Your Own Device)
- Anslut din MacBook Pro, MacBook eller annan bärbar USB-C-dator till en bärbar USB 3.0 dockningsstation med Power Delivery
- Anslut äldre USB 3.0-enheter till din bärbara USB-C-dator
- Strömför adaptern och din bärbara dator samtidigt med din bärbara USB-C-strömadapter
- Utöka anslutningsmöjligheterna på din bärbara USB-C-dator genom att lägga till en USB-A-port vid sidan om din USB-C-port

Funktioner

- Stödjer USB Power Delivery 2.0 (upp till 60 W) för att driva och ladda din MacBook Pro eller bärbara dator när den är kopplad till den bärbara datorns USB-C-baserade strömadapter
- En liten storlek som är lätt och kompakt för maximal bärbarhet
- Universell, multi-plattform-kompatibel med snabb och enkel installation och inbyggt stöd för de flesta operativsystem (Windows, macOS, Chrome OS, Linux)
- Plug-and-play och stöd för hot-swap eller hot-plug
- Den inbyggda kabeln har en liten och vändbar USB-C-kontakt och den är kompatibel med Thunderbolt 3-dataportar
- Konvertera en USB 3.0-dockningsstation till en bärbar USB-C-dockningsstation
- Anslut äldre USB 3.0-enheter, tex en extern hårddisk, till din bärbara USB-C-dator

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

USB-C-enhetsport(ar) Ja

USB-C-värdanslutning Ja

Portar	2
Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB 3.0
Industristandarder	USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL101 VIA/VLI - VL813

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Medeltid mellan fel (MTBF)	477,750 hours

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
----------------	--

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps) (för att se till att hubben strömförser och laddar din bärbara dator måste din bärbara dators USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0) Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter)
Obs.	Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din bärbara dators USB-C-port stöder USB Power Delivery 2.0

Hubben kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0. Men om en strömadapter är ansluten till hubben i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator.

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
Power Delivery	60W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Luftfuktighet	40%~50%RH

Utseende

Färg	Silver & Black
Formfaktor	Kompakt
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	9.8 in [25 cm]
Produktlängd	11.5 in [29.3 cm]
Produktbredd	1.7 in [43.5 mm]
Produkthöjd	0.4 in [10.5 mm]
Produktvikt	0.8 oz [22.0 g]

Förpackning

Package Length	1.2 in [30.0 mm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	3.9 in [100.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.5 oz [72.0 g]



Vad det är i
lådan

Ingår i paketet

USB 3.0-hub

snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

