

## Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C

ID prodotto: HB30C3A1CFB



L'hub USB 3.0 a 4 porte permette di collegare al laptop o Chromebook™ periferiche sia USB-C™ sia USB-A, tramite un'unica porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3.

L'hub è ideale praticamente per tutti i laptop dotati di USB-C, quali Dell™ Latitude 11 5000 2-in-1, e Dell XPS 12.

Questo hub USB 3.1 Gen 1 permette di espandere le opzioni di connessione USB utilizzando la porta USB-C sul computer. Offre una porta USB-C e tre porte USB-A, che consentono di collegare i dispositivi USB tradizionali oggi e il sempre crescente numero di dispositivi USB Type-C in futuro.

Il connettore USB Type-C integrato e di facile utilizzo è piccolo e reversibile, per agevolare l'inserimento. È possibile collegare il connettore con uno qualsiasi dei due lati rivolto verso l'alto, il che significa minore rischio di danneggiare le porte e meno preoccupazioni.

Grazie al design compatto e leggero, l'hub alimentato via USB è perfetto per la mobilità. Si inserisce perfettamente nella custodia per il trasporto ed espande la connettività quando si è in viaggio.

Inoltre, questo hub versatile occupa uno spazio minimo sulla scrivania e può essere utilizzato in ambienti con postazioni di lavoro condivise o BYOD (Bring Your Own Device).

Consente di evitare il fastidio e il costo dell'acquisto di nuove periferiche, grazie alla possibilità di utilizzare l'hub USB 3.0 con i dispositivi USB 3.0 e 2.0 attuali. L'hub alimentato tramite bus può essere installato in pochi secondi, senza richiedere driver o software aggiuntivi, ed è compatibile praticamente con tutti i sistemi operativi.

HB30C3A1CFB è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Consente di portare con sé l'hub in viaggio e di collegare praticamente qualsiasi periferica USB ovunque ci si trovi.
- Permette di sfruttare la porta USB-C su MacBook o laptop BYOD per ampliare le possibilità di connessione dati.
- Utilizzabile nelle postazioni di lavoro condivise tra più utenti per fornire l'accesso all'hub USB a più dispositivi

## Caratteristiche

- Consente di espandere la connettività di un computer dotato di porte USB-C
- Consente di portare con sé ovunque l'hub alimentato via USB, grazie al design leggero e portatile
- Permette di aggiungere porte sia USB-C sia USB-A al MacBook, Chromebook o computer dotato di una porta USB Type-C
- Compatibile con porte dati Thunderbolt 3
- Installazione semplice e rapida, con supporto di un'ampia gamma di sistemi operativi e nessun driver aggiuntivo richiesto
- Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.1 meno recenti
- Conforme a USB 3.0 e supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	Sì
Connessione host USB-C	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	No
Porte	4



Interfaccia	USB 3.0
Tipo bus	USB 3.0
Standard del settore	USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
ID chipset	Genesys Logic - GL3523-S

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s

---

#### Connettore/i

Tipo/i connettori	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-C (24 pin) USB 3.0 USB Type-C (24 pin) USB 3.0
-------------------	---

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------------------------	--

---

#### Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)
Nota	Tutte le porte supportano gli adattatori video basati su USB, inclusa la porta USB-C. Questo hub non supporta DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode), il supporto video nativo non basato su USB tramite la porta USB Type-C.  L'hub non supporta DP Alt Mode o la fornitura di alimentazione USB.

---

#### Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
-------------------------------------	-------------------

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



conservazione

Umidità 0%~90% RH (non-condensante)

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore	Nero
Fattore di forma	Compatto
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	4.5 in [11.4 cm]
Lunghezza prodotto	3.0 in [75 mm]
Larghezza prodotto	1.6 in [40 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [13 mm]
Peso prodotto	1.1 oz [32 g]

---

Informazioni  
confezione

Package Length	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	5.2 in [13.3 cm]
Package Height	1.7 in [42 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.6 oz [102 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	Hub USB 3.0
-----------------------------	-------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

