

Glasvezel Connector Cleaner, Glasvezel Reinigingscassette, LC Fiber Cleaning Cassette, Voor LC/SC/ST/FC Glasvezel Kabels

Productcode: FOCLEANER



Zorg voor optimale glasvezel prestaties met deze handige glasvezelreiniger. Ontworpen voor LC-, SC-, ST- en FC-vezelconnectors. Deze reiniger zorgt voor een snelle, effectieve reiniging voor een betrouwbare signaalkwaliteit in kritieke netwerkomgevingen.

Deze glasvezelreiniger verwijdert stof en deeltjes om vervuiling te voorkomen die de betrouwbaarheid van de verbinding en de signaalkwaliteit kan aantasten. Optische glasvezels zijn zeer gevoelig voor vervuiling en daarom is het essentieel om de vezeleinden schoon te houden om consistente prestaties te behouden. Dit is vooral het geval bij verbindingen met hoge bandbreedte waar zelfs kleine deeltjes de signaalintegriteit kunnen verstoren.

De glasvezelconnectoreinden kunnen eenvoudig worden gereinigd met het intuïtieve push-button mechanisme. Druk gewoon op de knop om de reinigingsband bloot te leggen. Vervolgens veegt u met een paar snelle bewegingen over de vezelconnector om deeltjes te verwijderen en een schoon contactoppervlak te verkrijgen.

Dit Optical Fiber Cleaning Tool is geschikt voor het onderhouden van glasvezelnetwerken, serverracks en datacenters. Het compacte ontwerp is ideaal voor technici die met high-density vezelopstellingen werken, inclusief patchpanelen en transceivers. Het is compatibel met zowel APC- als UPC-gepolijste vezeleinden en ondersteunt een breed scala aan vezelverbindingstypes.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **EFFICIËNTE GLASVEZELREINIGING:** Behoud een optimale signaalkwaliteit door stof en fijne deeltjes te verwijderen van glasvezelconnectors; Compatibel met LC-, SC-, ST- en FC vezeluiteinden en voorkomt vervuiling die de signaalprestaties kan verminderen
- **EENVOUDIGE ONE-PUSH BEDIENING:** Snelle glasvezel connector reiniging via het drukknopontwerp; Druk op de knop om de droge reinigingsband bloot te leggen en veeg de connector vervolgens heen en weer; Vereist geen vloeibare oplossing en veilig voor op reis
- **DUURZAME PRESTATIES:** De interne glasvezelreinigingsband kan tot 500 keer worden gebruikt en verschuift na elke knopdruk en biedt een nieuw reinigingsoppervlak voor elk gebruik
- **TOEPASSINGEN:** Ideaal voor glasvezelnetwerken, datacenters en serverrackinstallaties; Essentieel gereedschap voor technici die kabels en jumpers reinigen in high-density omgevingen; Geschikt voor 2,5 mm/1,25 mm ferrules en APC- & UPC-gepolijste vezeleinden
- **FIELD-READY:** Compact en lichtgewicht ontwerp, ideaal voor on-site glasvezelonderhoud; De ingebouwde beschermende sluiters wordt na elk gebruik automatisch gereset en beschermt de reinigingsband tegen stof en schade

Prestaties

Garantiebeleid	2 Years
MTBF	Tot 500 reinigingen

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10°C - 50°C (14°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-40°C - 60°C (-40°F to 140°F)
Vochtigheid	n.v.t.

Fysieke eigenschappen

Kleur	Groen
Lengte product	4.9 in [12.5 cm]
Breedte product	3.3 in [8.5 cm]
Hoogte product	1.4 in [3.5 cm]

	Gewicht product	5.2 oz [147.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	3.5 in [9.0 cm]
	Package Width	9.1 in [23.0 cm]
	Package Height	1.6 in [4.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	6.4 oz [180.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Glasvezel Connector Cleaner
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.