Supporto a Soffitto per due TV - Staffa per 2 Monitor con asta telescopica regolabile - Inclinazione/Rotazione/Orientamento - Staffa VESA per Schermi da 32 a 75"

ID prodotto: FPCEILBTB

Questo supporto TV da soffitto consente di creare un sistema di segnaletica digitale efficace e d'effetto con due TV da 32" a 75" sospesi spalla a spalla. Ideale per gli open space di negozi, strutture di ricezione, ristoranti e molte altre aree, offre un modo versatile per fornire informazioni ai clienti e consente di raddoppiare il pubblico che guarda i contenuti proposti.

Il supporto sorregge saldamente due TV a schermo piatto in posizione orizzontale spalla a spalla. Realizzato in acciaio, supporta display compatibili con l'attacco VESA e di dimensioni fino a 600 x 400 mm ed è in grado di sostenere fino a 45 kg di peso per display.

Grazie all'asta telescopica, è possibile appendere due display alla distanza desiderata dal soffitto, essendo il supporto compatibile con ambienti di varie altezze. La staffa dell'asta è prolungabile da 1060 mm a 1560 mm, con un'estensione totale in altezza pari a 500 mm.

Per una visione ottimale, il supporto consente di ruotare i display di +180/-180 gradi intorno all'asta. Il design a inclinazione libera consente di regolare l'angolo di inclinazione di +5/-20 gradi.

Il supporto per due display è compatibile con molti tipi di soffitto e può essere ruotato per adattarsi a qualsiasi ambiente, dai soffitti spioventi (fino a 60 gradi) e inclinati a quelli orizzontali (piani), in modo che i display siano collocati sulla linea di visuale.

Il supporto a soffitto è dotato di un design con struttura ad aggancio che ne semplifica l'installazione. I cavi rimangono nascosti grazie alle canaline per la gestione cavi.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Installazione spalla a spalla di TV in strutture di vendita al dettaglio, sanitarie e di ricezione e in altre aree

• Intrattenimento e informazione degli ospiti

• Ideale per sistemi di segnaletica digitale, pannelli di menu e altre applicazioni

Caratteristiche

• STAFFA A SOFFITTO PER DOPPIO TV DA 75" SPALLA/SPALLA: Questo supporto a soffitto compatibile VESA per impieghi pesanti supporta due monitor fino a 75" (50kg) ciascuno, asta regolabile in altezza da 106 a 156 m dal soffitto

• AMPIA RAGGIO DI MOVIMENTO: Questa staffa per TV a soffitto consente di ruotare entrambi gli schermi di 360° intorno all'asta telescopica, di ruotarli singolarmente di +/-3° e di inclinarli di +5/-20°. Attrezzi in dotazione per la regolazione degli schermi

• INSTALLAZIONE VERSATILE: la staffa a soffitto regolabile per schermi multipli consente di regolare e fissare l'asta a +/-60 gradi per soffitti angolati/inclinati/obliqui, per garantire che gli schermi siano in piano

• COMPATIBILITÀ: Questo braccio universale a soffitto è adatto a TV LG, Samsung, Sony, Sharp e altre marche (viti/distanziatori inclusi) e Monitor VESA 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

• DESIGN SEMPLICE: Questo supporto a tetto per 2 monitor di grandi dimensioni ha un sistema di aggancio e installazione semplificato e la gestione dei cavi integrata, ideale per le applicazioni di segnaletica digitale

---

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
N. di display supportati	2
Opzioni di montaggio	Montaggio a Soffitto

	Modello(i) di fori VESA	200x200 mm
		200x300 mm
		200x400 mm
		300x200 mm
		300x300 mm
		400x200 mm
		400x300 mm
		400x400 mm
		600X200 mm
		600x300 mm
		600x400 mm

Prestazioni

	Specifiche generali	Post-Installation Leveling Adjustment: +/-3°
	Capacità di carico	99.2 lb [45 kg]
	Dimensioni minime display	32"
	Dimensioni massime del display	75"
	Adatto a Display Curvi	Sì
	Video Wall	No
	Regolazione dell’altezza	Sì
	Altezza Minima	41.7 in [1060 mm]
	Altezza massima	61.4 in [1560 mm]
	Inclinazione	+5° / -20°
	Orientamento/rotazione	Da +180° a -180°

	Rotazione del display	360°
	Antifurto	No
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	26.8 in [68 cm]
	Larghezza prodotto	6.5 in [16.5 cm]
	Altezza prodotto	32.9 in [83.5 cm]
	Peso prodotto	21.6 lb [9.8 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	12.5 in [31.7 cm]
	Package Width	36.8 in [93.4 cm]
	Package Height	6.0 in [15.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	23.5 lb [10.6 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Asta superiore (con montaggio a soffitto)
		1 - asta inferiore
		1 - Supporto TV
		4 - staffe verticali
		2 - staffe orizzontali
		2 - Viti M5 x 55
		2 - Dadi

8 - Viti M5 x 14

8 - Viti M6 x 14

8 - Viti M6 x 30

8 - Viti M8 x 30

8 - Viti M8 x 50

8 - rondelle rettangolari

4 - Rondelle tonde

16 - distanziali piccoli

16 - distanziali grandi

4 - Viti per montaggio a soffitto

4 - tasselli per calcestruzzo

1 - chiave

1 - chiave a brugola

1 - sagoma di montaggio

1 - Manuale utente

---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.