

Soporte de Techo para TV - Soporte Universal de Cielo Raso para TV de Movimiento Total con Mástil Telescópico Largo Ajustable - Soporte VESA para Pantallas 32" a 75" - Giro e Inclinación

ID del Producto: FPCEILPTBSP



Este soporte de TV para techo admite televisores compatibles con soportes VESA de 32" a 75" de tamaño, con una capacidad de peso de hasta 50 kg (110 lb). Le permite ahorrar espacio en la pared y en el suelo colgando su televisor de pantalla plana LCD, LED o de plasma del techo en una zona destacada.

El soporte de techo es ideal para su uso en salas de juntas de empresas, vestíbulos, entradas, restaurantes, bares y lugares de reunión.

Con un mástil telescópico, el soporte para TV le permite suspender una pantalla a la distancia que desee del techo. Esto funciona bien con una gama de alturas de techo. El mástil de acero puede extenderse de 560 a 910 mm (22" a 33.5"), con una elevación total (extensión de altura) de 350 mm (13.7").

El soporte de techo para pantalla plana se adapta a una gran variedad de tipos de techo. Puede girar el televisor para que funcione con prácticamente cualquier tipo de techo para una visualización nivelada, incluyendo techos inclinados (hasta 60 grados) y techos inclinados u horizontales (planos).

Puede ajustar su televisor para crear un ángulo de visión cómodo, inclinándolo hasta -25 grados hacia abajo, hacia su público, para una visibilidad óptima. Además, el soporte de movimiento completo le permite girar su pantalla alrededor del poste + 180 / - 180 grados, sin necesidad de utilizar herramientas.

Simplemente fije los soportes verticales incluidos, con ganchos incorporados, a la parte posterior de su televisor. Una vez fijados, cuelgue su televisor de forma segura en el soporte de techo. Los ajustes de nivelación de +/-3 grados posteriores a la instalación garantizan una posición ideal después de colgarlo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Suspenda un televisor de pantalla plana del techo para facilitar su visualización
- Ideal para salas de juntas, vestíbulos, entradas, salas de reuniones y aulas
- Mantenga a sus invitados informados y entretenidos

Características

- **SOPORTE DE TECHO PARA TV DE 75"**: El soporte de techo compatible con VESA admite pantallas, incluyendo televisores curvos de hasta 75" (50 kg) - Mástil ajustable en altura, de 56cm a 91cm desde el techo
- **MOVIMIENTO COMPLETO**: El soporte para televisor de techo permite girar la pantalla 180° alrededor del mástil telescópico e inclinarla hacia abajo -25 grados, sin necesidad de utilizar herramientas
- **INSTALACIÓN VERSÁTIL**: El soporte de techo ajustable para TV / pantalla permite ajustar y fijar el mástil +/-60 grados para techos inclinados / inclinados para garantizar que las pantallas estén niveladas
- **COMPATIBILIDAD**: Tornillos/distanciadores incluidos. Compatible con patrones de orificios VESA de 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- **ESTÉTICA ORDENADA**: El soporte universal de techo para televisión para una pantalla grande proporciona un diseño de enganche y montaje para una fácil configuración y gestión integrada de cables - Ideal para aplicaciones de señalización digital.

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Gestión de cables	Sí
Número de pantallas admitidas	1

Opciones de Montaje	Ceiling Mount
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	200x200 mm
	200x400 mm
	200x300 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600x200 mm
	600x300 mm
600x400 mm	
Grosor de la superficie de montaje	560mm a 910mm

Rendimiento

Especificaciones Generales	Post-Installation Leveling Adjustment: +/-3°
Capacidad de Carga	110.2 lb [50 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	32"
Tamaño máximo de la pantalla	75"
Puede Acomodar Pantallas Curvas	Sí
Video Wall	No
Ajuste de la altura	Sí
Altura Mínima	22.0 in [560 mm]

Altura máxima	35.8 in [910 mm]
Inclinación	+0° / -25°
Giro / Pivotación	+180° a -180°
Rotación de la pantalla	360°
Antirrobo	No

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	26.8 in [68.0 cm]
Ancho del Producto	17.1 in [43.5 cm]
Altura del Producto	45.3 in [115.0 cm]
Peso del Producto	10.8 lb [4.9 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	15.0 in [38.0 cm]
Ancho de la Caja	30.6 in [77.6 cm]
Altura de la Caja	5.9 in [15.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	14.8 lb [6.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - soporte y mástil para techo
	1 - mástil de extensión
	2 - soportes verticales
	1 - soporte horizontal

- 2 - tuercas
- 2 - Tuercas
- 1 - llave
- 1 - llave hexagonal
- 1 - plantilla de montaje
- 4 - Tornillos M5x14mm
- 4 - Tornillos M6x14mm
- 4 - Tornillos M6x30mm
- 4 - Tornillos M8x30mm
- 4 - Tornillos M8x50mm
- 4 - arandelas rectangulares
- 8 - espaciadores pequeños
- 8 - espaciadores grandes
- 4 - tornillos de 6,3x55mm
- 4 - anclaje para hormigón
- 4 - arandelas circulares
- 1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.