

Draaibare TV beugel voor 32"-55" (35kg) VESA Schermen - Universeel Full Motion Flat Screen Muursteun - Kantelen/Zwenken - Scharnierende TV Muurbeugel

Productcode: FPWARTB1M



Maximaliseer uw ruimte en maak een indrukwekkende schermconfiguratie. Deze volledig verdraaibare tv-muurbeugel, gemaakt van sterk staal, ondersteunt veilig platte tv's van 32 tot 55 inch. De armen kunnen eenvoudig worden verlengd voor een soepele positionering en ideale kijkhoek.

Monteer uw platte tv op een plaats die handig is voor bezoekers, klanten en werknemers. Deze tv-muurbeugel is ideaal voor lobby's, vergaderruimtes of andere plaatsen en is een indrukwekkende en veilige manier om een platte tv of digital signage monteren. Deze beugel bespaart ook waardevolle ruimte. De tv-muurbeugel ondersteunt de meeste 32 tot 55 inch LED of LCD platte tv's met een gewicht tot 35 kg.

De tv-muurbeugel kan in vele verschillende standen worden ingesteld. De arm steekt tot 50,3 cm vanaf de wand uit voor een breed bewegingsbereik en het scherm kan in verschillende standen en hoeken worden ingesteld. De arm kan ook dicht tegen de wand worden ingeklapt, waardoor uw scherm slechts liefst 4,9 cm van de wand uitsteekt.

De tv-muurbeugel draait $+90^{\circ}$ / -90° voor maximale flexibiliteit. De beugel kan ook $+2^{\circ}$ / -12° worden gekanteld, zodat de kijkhoek van uw tv op uw publiek kunt afstellen. Met het kantelmechanisme kunt u uw tv lager of hoger dan het oogniveau zetten en toch nog comfortabel blijven kijken.

Het robuuste stalen design ondersteunt uw platte tv veilig en beschermt zo uw investering. De tv-muurbeugel heeft ook kunststofsteunen voor kabelbeheer zodat kabels netjes buiten het zicht worden gehouden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer uw platte tv veilig aan de wand voor aangenaam kijken in vergaderruimtes, lobby's, klaslokalen en ontmoetingsplaatsen
- Bied uw gasten actuele informatie in hotels, restaurants en op andere plaatsen
- Bespaar ruimte door uw tv in uw thuisbioscoop aan de wand te monteren

Eigenschappen

- **55" TV-MUURBEUGEL:** Deze sterke TV-beugel ondersteunt VESA compatibele schermen incl. curved TV's tot 55" (35 kg) met een duurzaam, volledig beweegbaar stalen frame en afwerking met poedercoating
- **BREED BEWEGINGSBEREIK:** Scharnierende en verstelbare TV muursteun kan +/-90° zwenken en +/-12° kantelen; het LCD-scherm kan +/-5° worden versteld zonder extra gereedschap zodat het altijd waterpas staat
- **UITKLAPBARE ARM:** De arm kan van 49 mm tot 503 mm van de wand worden uitgekapt; dankzij de arm kan het midden van het scherm binnen een algemeen zijwaarts bereik (van links naar rechts) van 1006 mm worden ingesteld
- **COMPATIBILITEIT:** Universele TV beugel voor LG, Samsung en andere merken (incl. schroeven/onderleggingen) | VESA patronen 100x100, 100x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
- **NETJES EN ESTHETISCH:** De compacte TV wandsteun met geïntegreerd kabelmanagement en optionele zwarte afdekplaten houdt kabels netjes georganiseerd; ideaal voor digital signage toepassingen

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1

Montage-opties	Wandmonteerbaar
Minimum Profile from Wall	1.9 in [49 mm]
VESA gatenpatroon(/-patronen)	400x400 mm
	400x300 mm
	400x200 mm
	300x300 mm
	300x200 mm
	100x100 mm
	200x100 mm
	200x200 mm
	100x150 mm

Prestaties

Draagvermogen	77.2 lb [35 kg]
Minimale schermgrootte	32"
Maximale schermgrootte	55"
Past op curved scherm	Ja
Video Wall	Nee
Maximale armverlenging	19.8 in [503 mm]
Kantelen	+2° / -12°
Zwenken / draaien	+90° / -90°
Anti-diefstal	Nee

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	24.2 in [61.4 cm]
Breedte product	15.7 in [40.0 cm]
Hoogte product	15.7 in [40.0 cm]
Gewicht product	6.2 lb [2.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	12.8 in [32.6 cm]
Package Width	15.5 in [39.4 cm]
Package Height	2.2 in [5.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.9 lb [3.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - wand steun
	4 - VESA verlengbeugels
	4 - steunschroeven
	4 - Moeren
	1 - steeksleutel
	4 - M5x14 mm schroeven
	4 - M6x14 mm schroeven
	4 - M6x30 mm schroeven
	4 - M8x30 mm schroeven
	4 - M8x50 mm schroeven

4 - kleine onderlegingen

4 - grote onderlegingen

8 - Kleine afstandsringen

8 - Grote afstandsringen

4 - schroeven

4 - betonschroeven

4 - steunonderlegingen

1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.