


TV Wandhalterung - Fullmotion - Heavy Duty Stahl

Produkt-ID: FPWARTB2



Maximieren Sie den Platz und schaffen Sie einen eindrucksvollen Bildschirm. Diese voll bewegliche Wandbefestigung unterstützt Flachbildfernseher mit einer Größe zwischen 32 und 70 Zoll bei einer Maximalbelastung bis 45 kg.

Positionieren Sie Ihren Flachbildfernseher an einem Standort, der für Besucher, Kunden und Mitarbeiter praktisch ist, und schaffen Sie gleichzeitig wertvollen Platz. Die Wandmontage eignet sich bestens für Empfangsbereiche, Konferenzräume und andere Einrichtungen. Zur unsichtbaren Aufbewahrung der Kabel bietet die TV-Wandbefestigung zudem integrierte Kabelführung.

Die zwei Arme der Wandhalterung können auf bis zu 517 mm von der Wand entfernt verlängert werden und bieten damit einen großen Bewegungsspielraum, sodass verschiedene Bildschirmpositionen und -winkel realisiert werden können. Die Arme können zudem flach an der Wand eingeklappt werden, sodass Sie Ihren Bildschirm auch nur 57 mm von der Wand entfernt positionieren können.

Das Display lässt sich +90/-90 ° schwenken und um +5/-8 ° kippen, sodass Sie Ihren Fernseh Bildschirm genau auf Ihr Publikum ausrichten können. Durch die Kippfunktion können Sie den Fernseher zudem so anpassen, dass Sie bequem auf jeder Höhe fernsehen können. Die automatische gerade Ausrichtung bietet eine Drehung von 5 ° im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, sodass Ihr Bildschirm immer perfekt gerade ausgerichtet ist.

Die robuste Stahlkonstruktion, das Doppelarmdesign und Doppelbolzenhalterung für Bolzen im Abstand von 16 Zoll sorgen für optimale Belastbarkeit und Haltbarkeit. Sie trägt Ihren Flachbildfernseher ganz sicher und schützt somit Ihre Investition.

Das Modell FPWARTB2 wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Genießen Sie ein optimales Fernseherlebnis mit Flachbild-Wandmontage
- Ideal für Empfangsbereiche, Konferenzräume, Treffpunkte und Klassenzimmer
- Bieten Sie Ihren Gästen Informationen und Unterhaltung

Merkmale

- **WANDHALTERUNG FÜR GROSSE 70 ZOLL-TV-GERÄTE:** Diese robuste TV-Wandhalterung unterstützt VESA-kompatible Displays (einschl. Curved-Fernsehern) mit bis zu 70 Zoll (45 kg) mit einem robusten, voll beweglichen Stahlrahmen und pulverbeschichteter Oberfläche.
- **GROSSER BEWEGUNGSRADIUS:** Die schwenk- und verstellbare TV-Wandhalterung bietet ohne zusätzliche Werkzeuge eine um +/-90 Grad schwenkbare, um +2/-15 Grad neigbare und um +/-5 Grad einstellbare LCD-Anzeige zur Erreichung einer ebenen Ausrichtung
- **AUSZIEHBARE ARME:** Die Arme können von 57 mm bis 517 mm von der Wand ausgezogen werden; bei ausgezogenen Armen hat die Mitte des Fernseh-Displays einen lateralen Gesamtbereich von 880 mm (von links nach rechts)
- **KOMPATIBILITÄT:** Die Universal-TV-Wandhalterung unterstützt LG, Samsung, Sony, Sharp und andere Marken (Schrauben/Abstandhalter im Lieferumfang enthalten) und die VESA-Lochmuster 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 400, 400 x 300, 300 x 200.
- **SAUBERE ÄSTHETIK:** Die verstellbare Flachbildfernseher-Wandhalterung mit integriertem Kabelmanagement und optionalen schwarzen Einrast-Abdeckungen hält die Kabel perfekt geordnet; ideal für kundenorientierte Digital-Signage-Lösungen

Hardware

Garantiebestimmung	5 Years
Wandmontierbar	Ja
Kabelmanagement	Ja
Gelenk	Ja
Anzahl der unterstützten Displays	1

Montageoptionen	Wandmontage
Minimum Profile from Wall	2.2 in [57 mm]
VESA-Lochmuster	200x200 mm
	400x200 mm
	300x300 mm
	400x400 mm
	600x400 mm
	400x300 mm
	300x200 mm

Leistung

Gewichtskapazität	99.4 lb [45 kg]
Minimale Bildschirmgröße	32"
Maximale Anzeigegröße	70"
Fits Curved Display	Ja
Video Wall	Nein
Maximale Armlänge	20.4 in [51.8 cm]
Neigung	+5° / -8°
Schwenkung/Drehung	+90°/-90°
Anti-theft	Nein

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	25.3 in [64.3 cm]



Produktbreite	20.4 in [51.7 cm]
Produkthöhe	16.5 in [41.8 cm]
Produktgewicht	14.9 lb [6.8 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	16.3 in [41.5 cm]
Package Width	24.5 in [62.2 cm]
Package Height	3.5 in [90 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	17.1 lb [7.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Wandhalterung
	Vertikale Bügel
	Horizontale Bügel
	Schraubenschlüssel
	Klammerschrauben
	Muttern
	Montageschrauben
	Schrauben (M5 x 14 mm)
	Schrauben (M6 x 14 mm)
	Schrauben (M6 x 30 mm)
	Schrauben (M8 x 30 mm)
	Schrauben (M8 x 50 mm)
	Kleine Unterlegscheiben
	Große Unterlegscheiben
	Kleine Abstandhalter

Große Abstandhalter

Schrauben

Betonschrauben

Unterlegscheiben für Bügel

Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

