

Soporte Montura de Pared para Pantallas VESA de hasta 80 Pulgadas (45kg) - Soporte Universal de Pared con Movimiento Total para TV - con Brazo Articulado de Servicio Pesado con Giro o Inclinación

ID del Producto: FPWARTS1



Con un diseño contemporáneo de brazo de larga extensión y amplio rango de giro, este soporte de televisor de movimiento completo para montaje en pared y pantallas de gran tamaño es la solución ideal para una visualización versátil. Puede extender el brazo giratorio para ajustar la posición de su pantalla, lo cual facilita ver su pantalla desde varios ángulos de una habitación.

Este soporte ajustable de televisor para montaje en pared resulta ideal para espacios de reunión, vestíbulos, salas de juntas, aulas de clase u otros entornos. El soporte de monitor le ofrece una forma impresionante y segura de visualizar un televisor grande de pantalla plana o instalar un panel de señalización digital, a la vez que ahorra espacio.

El soporte para televisor y montaje en pared está fabricado con acero de alto nivel y es compatible con soportes VESA, incluso televisores curvos de hasta 80" y tiene capacidad para un peso de hasta 50kg.

Con un sencillo movimiento suave y sin esfuerzo es posible extender el brazo articulado desde la pared a hasta 65cm, a fin de ajustar la posición de la pantalla. Gire el brazo con facilidad, a hasta 90 grados a la izquierda o derecha, para situar el televisor en una posición de cómoda visualización.

Puede además retraer el brazo, para que quede al ras de la superficie de la pared. Gracias a su diseño de perfil bajo, el soporte de televisor para montaje en pared permite que su pantalla quede a solo 70mm de la pared.

Gire su pantalla entre +90 a -90 grados e inclínela entre -2 a +15 grados, hasta colocarla en la posición ideal de visualización y reducir los reflejos.

El soporte inclinable de televisor para montaje en pared incluye el ajuste del nivel de la pantalla, a fin de ajustarla a hasta 3 grados a la derecha o izquierda, una vez instalado, lo cual garantiza que la

pantalla quede a nivel.

El soporte universal de televisor para montaje en pared se instala fácilmente. Los soportes de montaje de televisor para pantallas planas permiten deslizamientos laterales después de la instalación, los cuales ayudan a centrar el soporte en la pared, incluso en el caso de tacos no centrados. Gestión de cables que los mantiene organizados.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Instale de forma segura en una pared su TV, para facilitar su visualización en salas de juntas, vestíbulos, auditorios, aulas y espacios de reuniones
- Mantenga a sus visitantes informados en hoteles, restaurantes y demás entornos similares
- Ahorre espacio en su cine en casa, gracias a la instalación en pared de su TV

## Características

- SOPORTE DE PARED PARA TV GRANDE (80"): Este soporte para TV y montaje en pared de servicio pesado es compatible con pantallas aptas para placas VESA, incluyendo los modelos de TV curva de hasta 80" (50kg), con duradera estructura de acero que permite de movimiento completo y con acabado granulado
- AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO: Este soporte para TV de montaje en pared con brazo articulado permite giro de +/-90°, inclinación de +2/-15° y ajuste del nivel de pantalla LCD de +/-3°, además de que los brazos permiten tamaños de perfil bajo a 70mm de la pared o extensión de 650mm
- AJUSTE LATERAL: Soporte de TV para montaje en pared, de movimiento completo, cuyo giro lateral posterior a la instalación le permite centrar la pantalla en la pared o una esquina, con tacos de 16"/24" no centrados y rango de 1,1m de izquierda a derecha
- COMPATIBILIDAD: Soporte universal de pared para TV, compatible con las marcas LG, Samsung, Sony, Sharp, entre otras (destornilladores/espaciadores incluidos) y patrones de agujeros de placas VESA 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- ESTÉTICA QUE FACILITA EL ASPECTO ORDENADO: El soporte ajustable para TV de montaje en pared viene con gestión integrada de cables y cubiertas negras opcionales a presión, lo cual mantiene organizados los cables de la pantalla plana, ideal para señalización digital de cara a clientes

---

**Hardware**

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Gestión de cables	Sí
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Montaje en pared
Minimum Profile from Wall	2.8 in [70 mm]
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	200x100 mm 200x200 mm 200x300 mm 200x400 mm 300x200 mm 300x300 mm 400x200 mm 400x300 mm 400x400 mm 600X200 mm 600x300 mm 600x400 mm

---

**Rendimiento**

Especificaciones Generales	Ajuste de nivel de pantalla: +3° / -3°
----------------------------	--

Capacidad de Carga 110.2 lb [50 kg]

Tamaño mínimo de la pantalla 37"

Tamaño máximo de la pantalla 80"

Puede Acomodar Pantallas Curvas Sí

Minimum Arm Extension 2.8 in [70 mm]

Extensión máxima del brazo 25.6 in [650 mm]

Inclinación +2° / -15°

Giro +90° / - 90°

Giro / Pivotación +90° / -90°

#### Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 25.6 in [650.0 mm]

Ancho del Producto 18.3 in [46.5 cm]

Altura del Producto 36.8 in [93.5 cm]

Peso del Producto 458.9 oz [13000.0 g]

#### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 22.0 in [56.0 cm]

Ancho de la Caja 28.8 in [73.2 cm]

Altura de la Caja 4.6 in [11.6 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 31.0 lb [14.1 kg]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	
	1 - Conjunto de soporte en pared para televisor
	1 - Soporte para Montaje en Pared
	2 - Soportes de montaje de televisor
	2 - cubiertas decorativas
	2 - Placas de montaje
	4 - Tornillos M6 x 15mm
	4 - Arandelas redondas, pequeñas
	1 - Llave
	1 - Llave hexagonal
	4 - Tornillos M5 x 14mm
	4 - Tornillos M6 x 14mm
	4 - Tornillos M6 x 30mm
	4 - Tornillos M8 x 30mm
	4 - Tornillos M8 x 50mm
	4 - Arandelas rectangulares
	8 - Espaciadores pequeños
	8 - Espaciadores grandes
	6 - Tornillos de montaje
	6 - anclajes para la pared
	6 - Arandelas redondas, grandes
	1 - Manual del Usuario

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

5 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

