

USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer

Produkt ID: HB30C3A1CFS



Här är ett enkelt sätt att ansluta ett större utbud av tillägg till din USB-C-kapabla bärbara dator. Denna USB 3.0-hubb med 4 portar låter dig ansluta både USB-C™- och USB-A-tillägg till din bärbara eller stationära dator genom en enda USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-port.

Den är idealisk för i stort sett alla USB-C-utrustade bärbara datorer, som till exempel din MacBook, Chromebook, Dell™ Latitude 11 5000 2-i-1 eller Dell XPS 12.

Med denna USB 3.0-hubb får du fler USB-anslutningsmöjligheter med hjälp av USB-C-porten på din dator. (USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1.) Den har en USB-C-port och tre USB-A-portar så att du kan ansluta traditionella USB-enheter nu och fortfarande kunna ansluta till de allt populärare USB Type-C-enheterna i framtiden.

Den integrerade och lättanvända USB Type-C-kontakten är liten och vändbar vilket ger enklare inkopplingar. Du kan ansluta kontakten med endera sida upp, vilket innebär mindre risk för skador på dina portar och mindre frustration.

Med tre portar för snabbladdning kan denna hubb se till att dina surfplattor och smarttelefoner är laddade och redo att användas när du behöver dem. Varje USB-A-port stöder USB Battery Charging Specification 1.2 så att du kan ladda och synka upp till tre enheter samtidigt. (Laddningen anpassas till antalet anslutna enheter och hur mycket ström varje enhet drar. Hubbens USB-C-port stöder inte laddning.)

Denna självdrivna USB 3.0-hubb har en extern strömadapter för strömslukande USB-enheter, som till exempel större externa hårddiskar och kabinett, som kräver mer ström än vad USB-ström kan ge på egen hand. Dessutom tar den mångsidiga USB 3.0-hubben minimalt med plats på skrivbordet så att den passar perfekt för hot desking eller i BYOD-miljöer.

Med sin kompakta och lätta design är USB-hubben dessutom idealisk för mobil användning. Du kan

enkelt stoppa ner hubben och strömadaptern i datorväskan för få fler anslutningar när du reser.

Slipp kostnaden av att köpa nya tillägg genom att använda denna USB 3.0-hubb med dina befintliga USB 3.0- och 2.0-enheter. Den självdrivna hubben installeras snabbt utan att extra drivrutiner eller program behövs och den är kompatibel med i stort sett alla operativsystem.

HB30C3A1CFS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut och använd USB-enheter som kräver extra ström med hjälp av den medföljande strömadaptern
- Utnyttja USB-C-porten på din MacBook eller annan bärbar dator för att få både USB Type-A- och USB Type-C-anslutningar
- Perfekt för hemmet, kontoret och hot desking
- Ta med dig hubben när du reser och anslut i stort sett vilket USB-tillägg som helst var du än är

Funktioner

- TAA Compliant
- Ge din USB-C-kapabla dator flera anslutningar
- Lägg till både USB-C- och USB-A-portar till din bärbara dator, MacBook, ChromeBook eller stationära dator med en USB-C-port
- Snabbladda upp till tre mobila enheter samtidigt - alla tre USB-A-portarna stöder USB Battery Charging Specification 1.2
- USB-bussdriven och valfri strömadapter medföljer (för självdrift)
- Kompakt design för enkel bärbarhet

- Thunderbolt 3 dataport-kompatibel
- Snabb och enkel installation med brett OS-stöd och inga drivrutiner behövs
- Bakåtkompatibel med äldre USB 2.0- och 1.1-enheter
- Kompatibel med USB 3.0 och datahastigheter på upp till 5 Gbps
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Ja
USB-C-värdanslutning	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	USB Battery Charging Specification rev. 1.2 USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3523-S

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	3 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbladdning)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps)
Obs.	Alla portarna, inklusive USB-C-porten, stöder USB-baserade videoadaptrar. Hubben stöder inte DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode) - icke-USB-baserat inbyggt videostöd över USB Type-C-porten. Hubben stöder inte DP Alt Mode eller USB Power Delivery. När USB-laddade enheter ansluts till hubben anpassas laddningen till antalet anslutna enheter och hur mycket ström varje enhet drar. Hubbens USB-C-port stöder inte laddning.

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1 A
Utspänning	5 DC
Utström	4 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	B
Strömförbrukning	20

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0%~90% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Kompakt

Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	4.5 in [114 mm]
Produktlängd	3.0 in [7.5 cm]
Produktbredd	1.6 in [4.0 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	1.1 oz [30.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.3 in [13.4 cm]
Paketets bredd	6.5 in [16.4 cm]
Paketets höjd	2.0 in [5.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	12.1 oz [343.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0-hub
	1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.