

アーム式テレビ壁掛け金具 ダブルアームタイプ

製品ID: FPWARDS2



大型ディスプレイ用フルモーションTV壁掛けアーム。ミーティングスペース、ロビー、会議室、教室その他の環境でテレビやデジタルサイネージを壁面にしっかりと固定します。貴重なスペースを有効に使いながら印象的なディスプレイを構成するソリューションです。

高品質スチールを使用し、最大サイズ100インチ、重さ75kgまでのVESA規格対応ディスプレイをしっかりと支えます。曲面テレビにも対応しています。

力を入れずにスムーズに動かせる多関節ダブルアームは、壁から805mmまで引き出せるようになっています。また、アームを縮めて壁に沿わせ、張り出しを壁から70mmに抑えることも可能です。

画面の振りりは+/-60度、チルトは-2度から15度にまで対応しています。スクリーンの反射を抑え、最適な表示角度の調整に役立ちます。画面の水平調整機能も備え、ディスプレイを設置してから時計回り・反時計回りに3度まで調整し、画面をまっすぐに整えることができます。

StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ホテルや飲食店で顧客に情報を提供
- ・会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置
- ・ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現

製品の特長

100インチ大型テレビ用ウォールマウント: 耐久性のあるフルモーションのスチールフレームは、最大100インチ(耐荷重75kg)の曲面テレビを含むVESA互換ディスプレイをサポート。表面はパウダーコーティング仕上

フルモーション可動域: +/-60度の左右振り、+2/-15度の上下振り、+/-3度のLCD画面水平調整に対応。壁から805mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを75mmに抑えられる多関節TVアーム

横方向調節: マウントを固定する間柱がずれていても設置後に406/610mmオフセンタースタッド(左右へ1.2メートルの範囲)でディスプレイを中央に配置できる横方向シフト機能。コーナーエリアのTVディスプレイにも対応

互換性: LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。対応VESAパターン: 200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400

機器周りの美観をキープ: 本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに理想的な調整可能ウォールマウントブラケット

ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
壁取り付け可能	あり
ケーブル管理	あり
多関節アーム	あり
対応ディスプレイ数	1
取り付けオプション	壁面設置
Minimum Profile from Wall	70 mm [2.8 in]
VESA取り付け穴パターン	200x100 mm
	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

性能

一般仕様	画面水平調整: $\pm 3^{\circ}$
可搬重量	75 kg [165.4 lb]
Minimum Display Size	37 インチ
最大ディスプレイサイズ	100 インチ
Fits Curved Display	あり
Minimum Arm Extension	75 mm [3.0 in]
最大延長時のアーム長さ	805 mm [31.7 in]
チルト	$+2^{\circ}$ / -15°
パン	$+60^{\circ}$ / -60°
スイベル / ピボット	$\pm 90^{\circ}$
ディスプレイ回転	$+3^{\circ}$ / -3°

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	67.0 cm [26.4 in]
製品横	80.0 cm [31.5 in]
製品高さ	48.7 cm [19.2 in]
製品重量	16.8 kg [37.0 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	55.7 cm [21.9 in]
パッケージ横	88.5 cm [34.8 in]
パッケージ高さ	11.1 cm [4.4 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	18.4 kg [40.6 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - TVウォールマウント本体
---------	------------------

- 1 - ウォールマウントブラケット
- 2 - TV 取り付けブラケット
- 2 - 化粧カバー
- 2 - 取り付けプレート
- 7 - M6 x 15mm ネジ
- 7 - 丸型ワッシャー 小
- 1 - レンチ
- 1 - 六角レンチ
- 4 - M5 x 14mm ネジ
- 4 - M6 x 14mm ネジ
- 4 - M6 x 30mm ネジ
- 4 - M8 x 30mm ネジ
- 4 - M8 x 50mm ネジ
- 4 - 角ワッシャー
- 8 - スパースー 小
- 8 - スパースー 大
- 6 - 取り付けネジ
- 6 - ウォールアンカー
- 6 - 丸型ワッシャー 大
- 1 - 取扱説明書

Warranty Information

Warranty

整備品5年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。