

Hub USB-C 4 ports - En métal - USB-C vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0 - 5Gbps

N° de produit: HB30C3A1CST



Ce hub USB-C™ transforme le port USB Type-C™ de votre ordinateur portable ou de bureau en deux ports USB-A standard, un port de charge rapide USB-A et un port USB-C. Vous pouvez également étendre la portée de vos appareils USB en utilisant ce hub comme répéteur intermédiaire.

Ce hub 4 ports est conçu pour que les ports soient faciles d'accès lorsqu'il est monté ou installé sur votre bureau. Les ports du hub sont suffisamment éloignés les uns des autres pour brancher ou débrancher facilement vos appareils USB, sans avoir à déconnecter d'autres appareils des ports voisins.

Grâce aux ports USB 3.2 Gen 1 supplémentaires, vous pouvez augmenter votre productivité et connecter plus de périphériques à votre ordinateur, ou simplement éviter de devoir échanger les périphériques connectés à votre ordinateur portable à cause d'un nombre de ports limité. Le hub vous permet de prolonger la durée de vie de vos appareils USB 3.2 Gen 1 actuels tout en profitant des nouveaux appareils USB-C.

Il est idéal pour les professionnels des IT et pour toutes les personnes qui ont besoin de brancher et de débrancher régulièrement leurs appareils.


Avec son boîtier en métal solide résistant à l'usure d'une utilisation quotidienne, ce hub est l'accessoire idéal d'un ordinateur portable ou de bureau.

Le support mural inclus vous permet de le fixer par exemple à un bureau ou sur un mur, pour mieux répondre à vos besoins.

Le port de charge rapide du hub vous garantit un smartphone et une tablette complètement rechargés et prêts à servir à tout moment. Vous pouvez également synchroniser votre appareil et y accéder pendant qu'il se recharge. Le port de charge USB-A prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2 et fournit une alimentation de 2,4 A au maximum, afin que vous puissiez charger plus vite

votre appareil mobile que sur des ports USB traditionnels.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Installation dans des endroits où les ports USB 3.2 Gen 1 doivent être solidement fixés, par exemple sur un mur ou sous un bureau
- Optimisez et étendez les capacités de connexion de votre MacBook, Ultrabook™, ordinateur portable ou ordinateur de bureau
- Peut être déployé dans les espaces de bureau partagés pour offrir l'accès à un hub USB à plusieurs périphériques

Spécifications techniques

- HUB USB-C à 4 PORTS : étendez la connectivité d'un ordinateur portable/de bureau USB Type-C en ajoutant 3 ports USB-A et 1 port USB-C avec ce hub adaptateur SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 de 5 Gbit/s ; câble hôte USB-C de 1 m inclus ;
- CHARGE ET SYNCHRONISATION : Hub USB auto-alimenté avec alimentation 24W ; Les ports USB-A fournissent jusqu'à 12W (BC 1.2) ; Supporte les modes Charge Downstream Port (CDP) et Dedicated Charge Port (DCP), chargeant les appareils avec ou sans PC connecté
- MONTABLE : avec support de fixation inclus, ce hub en métal compact USB 3.2 Gen 1 est idéal pour les environnements commerciaux ; peut être fixé solidement au mur ou sur un bureau avec des vis ; pieds en caoutchouc inclus pour une meilleure préhension
- CONCEPTION INTELLIGENTE : interrupteur d'alimentation principal pour tous les périphériques; Power LEDs pour identification de l'état; accès facile avec ports USB-A à l'avant et port USB-C sur le côté
- COMPATIBILITÉ ÉTENDUE : hub USB robuste compatible avec Windows, MacOS, Linux, iPadOS, Chrome OS; compatible USB 3.2 Gen 1/2.0 ; prend en charge les lecteurs SSD, claviers, souris, webcams, imprimantes,..

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Port(s) appareil USB-C	Oui
Connexion hôte USB-C	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui
Nombre de ports	4
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Normes de l'industrie	Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2 Le port de charge USB-A fournit une alimentation de 2,4 A au maximum USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
ID du chipset	Realtek - RTS5411

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Type et débit	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)
Connecteur B	2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 broches, charge rapide)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s)
---	---

Remarque	<p>Le port USB Type-C gère uniquement les données.</p> <p>La technologie USB 3.0 est également connue sous le nom d'USB 3.1 Gen 1. Cette norme de connectivité offre des vitesses pouvant atteindre 5 Gb/s.</p> <p>Ce hub ne prend pas en charge le DP Alt Mode ni la norme USB Power Delivery.</p>
----------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	<p>1 - Alimentation</p> <p>4 - Connexion de port de hub</p>
----------------------	---

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	2A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	24

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humidité	Humidité relative de 20~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type	Desktop

Type de boîtier	Aluminium
Longueur de câble	40.2 in [1022.4 mm]
Longueur du produit	3.9 in [10.0 cm]
Largeur du produit	2.4 in [6.0 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.6 cm]
Poids du produit	4.8 oz [137.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.0 in [15.3 cm]
Largeur du Paquet	4.1 in [10.3 cm]
Hauteur du Paquet	3.8 in [9.6 cm]
Poids brut	1.1 lb [0.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Hub USB-C
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
	1 - Câble USB-C vers USB-B
	2 - Pieds en caoutchouc
	2 - Supports de fixation
	4 - Vis de montage
	1 - Guide de démarrage rapide

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis