

TV beugel - wandmontage - scharnierarm - volledige beweging

Productcode: FPWARTS2



Deze draaibare tv beugel is ideaal voor ontmoetingsplaatsen, lobby's, vergaderruimtes, klaslokalen of andere plaatsen. Deze tv beugel biedt een indrukwekkende en veilige manier om een platte tv te monteren of een digital signage scherm te plaatsen, en zo waardevolle ruimte vrij te maken.

Gemaakt van hoogwaardig staal, deze heavy duty tv muurbeugel ondersteunt en is veilig voor VESA-montage geschikte schermen, waaronder gebogen tv's tot 100" met een maximumgewicht van 75 kg.

Met een soepele en moeiteloze beweging kunt u de scharnierende arm tot 805 mm van de wand uitklappen. U kunt de arm ook weer tegen de wand inklappen tot slechts 75 mm.

Draai uw scherm +/- 60° en kantel uw scherm -2° tot +15° voor de ideale kijkhoek en om glinstering te verminderen. De tv muurbeugel heeft ook een schermstand aanpassing, waardoor u uw scherm tot 3° rechtsom of linksom kunt verstellen nadat het is geïnstalleerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bied uw gasten actuele informatie in hotels, restaurants en op andere plaatsen
- Monteer uw platte tv veilig aan de wand voor aangenaam kijken in vergaderruimtes, lobby's,

klaslokalen en ontmoetingsplaatsen

- Bespaar ruimte door uw tv in uw thuisbioscoop aan de wand te monteren

Eigenschappen

- **GROTE 100" TV-MUURBEUGEL:** Deze robuuste tv-muurbeugel ondersteunt VESA compatibele schermen inclusief tv's met gebogen schermen tot 100 inch(75 kg). Duurzaam en volledig beweegbare stalen frame met een poedercoating afwerking.
- **BREED BEWEGINGSBEREIK:** Deze regelbare tv-muurbeugel biedt +/-60° zwenken, +2°/-15° kantelen en +/-3° LCD-scherenhoogteverstelling. De armen kunnen worden ingeklapt tot 75 mm en uitgeklappt tot 805 mm van de wand.
- **ZIJWAARTSE INSTELLING:** Full motion TV-wandsteun met zijwaartse verschuiving na installatie, zodat u het scherm kunt centreren op een muur of in een hoek, met 40/60 cm uit het midden van de steunen en een bereik van 1,2m van links naar rechts.
- **COMPATIBILITEIT:** Deze universele TV muurbeugel ondersteunt LG, Samsung, Sony, Sharp, onder anderen & VESA gatenpatronen 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400. Incl. schroeven & spacers.
- **NETJES EN ESTHETISCH:** De verstelbare tv-muurbeugel met geïntegreerd kabelmanagement en optionele decoratieve afdekplaten vermijden een kabelwarboel | ideaal voor digital signage of andere klantgerichte toepassingen

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Wandmonteerbaar
Minimum Profile from Wall	2.8 in [70 mm]
VESA gatenpatroon(/-patronen)	200x100 mm
	200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestaties

Algemene specificaties	Scherfstandaanpassing: +3° / -3°
Draagvermogen	165.4 lb [75 kg]
Minimale schermgrootte	37"
Maximale schermgrootte	100"
Past op curved scherm	Ja
Minimum Arm Extension	3.0 in [75 mm]
Maximale armverlenging	31.7 in [805 mm]
Kantelen	+2° / -15°
Pannen	+60° / -60°
Zwenken / draaien	+90° / -90°
Scherfrotatie	+3° / -3°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	26.4 in [67.0 cm]
Breedte product	31.5 in [80.0 cm]
Hoogte product	19.2 in [48.7 cm]
Gewicht product	37.0 lb [16.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	21.9 in [55.7 cm]
Package Width	34.8 in [88.5 cm]
Package Height	4.4 in [11.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	40.6 lb [18.4 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Tv-muurbeugel 1 - Beugel voor wandmontage 2 - Tv-beugels 2 - decoratieve afdekkingen 2 - Montageplaten 7 - M6 x 15 schroeven 7 - Ronde onderleggingen, klein 1 - steeksleutel 1 - Inbussleutel 4 - M5 x 14 mm schroeven
-------------	--

4 - M6 x 14 mm schroeven

4 - M6 x 30 mm schroeven

4 - M8 x 30 mm schroeven

4 - M8 x 50 mm schroeven

4 - rechthoekige onderleggringen

8 - Kleine afstandsringen

8 - Grote afstandsringen

6 - bevestigingsschroeven

6 - wandankers

6 - Ronde onderleggringen, groot

1 - handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.