

## USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0 - strömadapter medföljer

Produkt ID: HB30C3A1GE



Om du har en USB-C™-utrustad bärbar dator men saknar andra viktiga anslutningsdelar kan denna hubb hjälpa dig. Den samlar dina USB-tillägg och RJ45-nätverksanslutningar i en enda praktisk kombinationshubb. USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1.

Hubben ger dig tre traditionella USB-A-portar och en Gigabit Ethernet-anslutning genom USB-C-värdanslutningen, och är därför ett tillbehör man måste ha för den bärbara datorn. Med den inbyggda kabeln på 30 cm kan du dessutom placera hubben, dina enheter och din nätverksanslutning exakt där du behöver dem.

Den är idealisk för i stort sett alla USB-C-utrustade bärbara datorer, som till exempel Chromebook Pixel™, Dell™Latitude 11 5000 2-i-1 och Dell XPS 12.

Denna dynamiska USB 3.0-hubb har en inbyggd lättanvänd USB Type-C™-kontakt. Den är liten och vändbar, vilket ger enklare inkopplingar, och du kan ansluta kontakten med endera sida upp, vilket innebär mindre risk för att skada dina portar och mindre frustration.

Din USB-C-utrustade bärbara dator eller MacBook må vara lätt och bärbar men den kanske saknar viktiga anslutningsportar, som till exempel för trådat Internet. Eftersom denna hubb har en Gigabit Ethernet-port kan du ansluta till ett nätverk på platser där Wi-Fi® inte är tillförlitligt eller tillgängligt.

Med en liten storlek och ett lätt hölje kan du enkelt stoppa ner hubben och den med följande strömadaptern i datorväskan för få fler anslutningar när du reser.

Dessutom tar den kompakta USB 3.0-hubben minimalt med plats på skrivbordet så att den passar perfekt i kontors-, hot desk- (kortvarig gäst) och BYOD-miljöer.

Hubbens inbyggda USB-kabel är tillräckligt lång för att nå din bärbara dators eller surfplattas USB 3.0-port oavsett var den sitter. Nu kan du slippa oro och frustration över att din hubbs inbyggda kabel

är för kort och inte når din bärbara dators USB-port.

Dessutom ger den förlängda kabeln dig fler möjligheter vid utplacering på skrivbord vilket gör det enklare att skapa ett bekvämt och platseffektivt arbetsområde.

Denna lättanvända hubb har inbyggt stöd i de flesta operativsystem och du kan installera den snabbt utan att behöva installera drivrutiner och program. Du slipper dessutom besväret och kostnaden av att köpa nya enheter genom att använda USB 3.0-hubben med dina befintliga USB 2.0- och 1.x-enheter.

HB30C3A1GE täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Slipp använda flera adaptrar och använd denna multiport-hubb för att ansluta både USB-tillägg och en nätverksenhet till din USB-C-utrustade bärbara dator, surfplatta, ChromeBook, Ultrabook™ eller MacBook
- Lägg till trådad Internet-anslutning till en dator i miljöer där Wi-Fi® inte är tillgängligt
- Flexibel hubbplacering med en förlängd kabel så att du kan ansluta många olika tillägg i hemmet eller på kontoret

### Funktioner

- TAA Compliant
- Ge din bärbara dator fler anslutningar genom USB-C genom att lägga till tre USB-A-portar (5 Gbps) och en GbE RJ45-port
- Kompakt och liten storlek gör den perfekt för resor eller för utplacering på skrivbordet
- Inbyggd, förlängd (30 cm) USB Type-C-kabel för flexibel utplacering på skrivbordet
- Medföljande strömadapter garanterar att dina anslutna enheter är strömförsedda och fungerande
- Den inbyggda kabeln har en liten och vändbar USB-C-kontakt och den är kompatibel med Thunderbolt 3-dataportar
- Snabb och enkel installation med inbyggt stöd i de flesta operativsystem
- Stöder Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumboramar, flödesreglering i full-duplex, VLAN-tagging och layer 2 priority encoding

- Bakåtkompatibel för användning med dina äldre USB 3.0- och 2.0-enheter
- Kombinationshubb i dongelstil ger tre SuperSpeed USB 3.0-portar (USB 3.1 Gen 1) med stöd för genomströmning på upp till 5 Gbps
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	3
Gränssnitt	USB 3.0 RJ45 (Gigabit Ethernet)
Busstyp	USB 3.0
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x flödesreglering, 802.1q VLAN-tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3523 ASIX - AX88179

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet, full-duplex)
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Flödeskontroll	Flödesreglering i full-duplex
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja

Stöd för full-duplex Ja

Jumbo Frame Support 4K max.

---

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)  
RJ-45  
USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)

---

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11  
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019  
macOS 10.6 to 10.15, 11.3 and up  
Chrome OS™  
Linux 2.6.x to 4.11.x <i>LTS versions only</i>

---

Särskilda  
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps)  
Obs. Hubben stöder inte DisplayPort Alt Mode eller USB Power Delivery

---

Indikatorer

LED-indikatorer Länk  
Aktivitet

---

Ström

Power Source AC-adapter medföljer  
Inspänning 100 - 240 AC  
Inström 0.5 A  
Utspänning 5 DC  
Utström 2 A



Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	H
Strömförbrukning	10

---

#### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	0%~85% RH (icke-kondenserande)

---

#### Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Kompakt
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	11.8 in [30 cm]
Produktlängd	3.4 in [87 mm]
Produktbredd	1.8 in [45 mm]
Produkthöjd	0.6 in [14 mm]
Produktvikt	1.8 oz [50 g]

---

#### Förpackning

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	6.0 in [15.2 cm]
Package Height	2.1 in [53 mm]
Fraktvikt (förpackning)	12.0 oz [340 g]

---

#### Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0-hubb med 3 portar plus GbE Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
-----------------	--

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.