

Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Hub Ladrón de USB Convencional - Blanco

ID del Producto: HB30C3A1GEA



Accesorio imprescindible para su MacBook Pro, Chromebook™ u ordenador portátil equipado con USB-C™. Este concentrador USB 3.0 fusiona sus conexiones de periféricos USB y conexiones de red RJ45 en un solo concentrador combinado. Le ofrece dos tipos esenciales de conexión, Ethernet y USB Type-A, a menudo ausentes de los modelos más recientes de ordenadores portátiles.

Este concentrador USB de 3 puertos incluye un conector USB-C de fácil uso. La inserción de conectores USB Type-C resulta más sencilla que la de conectores de generación anterior. De tamaño pequeño y reversibles, permiten conectarlos con cualquiera de sus caras hacia arriba.

Si su MacBook u ordenador portátil no tiene los puertos que necesita, este concentrador le puede servir de ayuda. USB 3.0 también se conoce como USB 3.1 Gen 1. Este versátil concentrador USB 3.0 le permite el acceso no solo sus dispositivos periféricos USB, sino además a conexiones por cable con Internet. Incluye un puerto Ethernet Gigabit, a fin de poder conectar con una red en ubicaciones donde no está disponible o no es fiable una conexión inalámbrica por Wi-Fi®.

El elegante concentrador USB tiene un atractivo acabado de color blanco.

La caja del concentrador es resistente pero de peso ligero, por lo que no es necesario sacrificar la fiabilidad por portabilidad. Su diseño con alimentación por USB significa que no es necesario llevar un adaptador de alimentación por separado, así que basta con llevar el concentrador USB 3.0 en su bolsa de viaje.

Este concentrador resulta ideal para viajar, además de que ocupa poco espacio en un escritorio y, por tanto se puede utilizar en entornos de zonas de trabajo compartidas o BYOD (Trae tu propio dispositivo).

El cable USB-C integrado facilita las conexiones y no es necesario llevar un cable por separado para conectar el concentrador a su ordenador portátil.

El modelo HB30C3A1GEA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Aproveche las ventajas de la tecnología USB-C mediante el uso de un concentrador para la conexión tanto a una red, como de dispositivos periféricos USB con su ordenador portátil equipado con USB-C
- Actualice la capacidad de conexión de su MacBook Pro
- Lleve consigo el concentrador cuando viaje, para poder conectar sus dispositivos USB donde quiera que vaya
- Ideal para usuarios de ordenadores portátiles o de sobremesa, Ultrabook™, Chromebook y MacBook con un número limitado de puertos USB 3.0
- Agregue conectividad con Internet por cable a su ordenador portátil en el caso en que no esté disponible una señal Wi-Fi

Características

- Amplíe la conectividad de su ordenador portátil o MacBook a través de USB-C agregando tres puertos USB-A (5Gbps) y un puerto GbE RJ45
- Caja compacta y de peso ligero con diseño que ocupa poco espacio, ideal para viajar o colocarla en un escritorio
- Con alimentación por bus USB e incluye un cable integrado USB Type-C, a fin de poder llevar el concentrador a cualquier lugar
- El cable integrado incluye un conector USB-C reversible, y es compatible con puertos Thunderbolt 3 de datos
- Compatibilidad multiplataforma y nativa con la mayoría de los sistemas operativos, como Windows® 10, macOS Sierra (10.12) y Chrome OS™
- Retrocompatibilidad con sus dispositivos USB 2.0 y 1.x existentes, lo cual le permite ahorrar dinero
- Instalación plug-and-play y conexión/desconexión en caliente
- Compatibilidad con WOL ("Wake-On-LAN", reinicio mediante red), Ethernet de consumo eficiente de energía (EEE), tramas jumbo, control de flujo de dúplex completo, etiquetado VLAN y codificación de prioridad de capa 2

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	Sí
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	3
Interfaz	USB 3.0 RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus	USB 3.0
Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab IEEE 802.3az sobre Ethernet de consumo eficiente de energía, IEEE 802.3x sobre control de flujo, IEEE 802.1q sobre etiquetado VLAN y 802.1p sobre la codificación de prioridad de capa 2 USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL813 Realtek - RTL8153

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5Gbps (USB 3.0) 2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Control de Flujo	Control de flujo de dúplex completo
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps



MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí
Jumbo Frame Support	9K max.

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) RJ-45 USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)
-------------------------	---

Software

Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.11 a 10.15, 11.0 <i><i>Etiquetas VLAN actualmente no compatibles con macOS</i>
 Linux Kernel 4.11.x <i><i>Solo versiones LTS</i></i></i>
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps)
Nota	El concentrador no es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort ni la alimentación por USB.

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR de 5% a 90% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Blanco
-------	--------



Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	5.5 in [14 cm]
Longitud del Producto	3.1 in [80.0 mm]
Ancho del Producto	6.9 in [17.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [14.5 mm]
Peso del Producto	3.4 oz [97.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [30.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.7 oz [105.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Concentrador USB 3.0
---------------------	----------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

